


ICI890-36110

Подсветки

ОТРАЖАТЕЛИ И ОПТИКА

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
IC890-36110	1137000

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Подсветки



подробные технические данные

Характеристики

Сегмент продуктов	Отражатели и оптика
Продукт	Подсветки
Исполнение продукта	LED
Область применения	Внутри помещений
Описание	Подсветка для ICD89x, длина 900 мм
Источник света	Видимый белый свет, 400 нм ... 750 нм
Класс светодиода	Группа риска 2
Потребляемая мощность	≤ 5 W
Напряжение питания	24 V DC, ± 20 % ¹⁾
Соединения	M12
Диапазон рабочих температур	0 °C ... +50 °C
Температура хранения	-20 °C ... +70 °C
Допустимая относительная влажность воздуха	95 %, без образования конденсата
Условия окружающей среды	Степень загрязнения 2 (EN 61010-1)
Рабочая высота (над уровнем моря)	< 2.000 m
Вес	16,7 kg

¹⁾ ES1 согласно EN62368-1 или SELV согласно EN 60950-1 (каждый в соответствии с действующим стандартом).

Сертификаты

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Классификации

ECLASS 5.0	27110635
ECLASS 5.1.4	27110635
ECLASS 6.0	27110635
ECLASS 6.2	27110635
ECLASS 7.0	27110635

ECLASS 8.0	27110635
ECLASS 8.1	27110635
ECLASS 9.0	27110635
ECLASS 10.0	27110635
ECLASS 11.0	27110635
ECLASS 12.0	27110635
ETIM 5.0	EC000996
ETIM 6.0	EC000996
ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996
UNSPSC 16.0901	39101628

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com