SICK.COM



DATOVÝ LIST

SBL-08D12-KC05

Pasivní rozváděcí boxy
Konektory a kabely

SICK
Sensor Intelligence



KONEKTORY A KABELY

SBL-08D12-KC05

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
SBL-08D12-KC05	6028396

Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/Pasivní_rozváděcí_boxy

CE

TECHNICKÁ DATA V DETAILU

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spínací výstup	PNP
Počet pozic	8
Druh připojení zásuvných pozic	M12, 5-pólový, Kódování A, Zásuvka
Druh připojení hlavní přípojky	Volný konec kabelu
Připojovací vedení	5 m, 19žilový, PUR-bezhalogenový
Průměr vedení	9,3 nm
Barva kabelu	Černá
Průřez vodiče	3 x 1.00 mm² + 16 x 0.50 mm²
Rychlost posuvu	3,33 m/s
Zrychlení	≤ 5 m/s²
Max. utahovací moment	
Zásuvné pozice	0,5 Nm
Dimezované napětí	≤ 30 V
Proudová zatižitelnost	11 A
Kategorie přepětí	III
T provozní	
V pohyblivém stavu	–25 °C ... +80 °C
Při pevném uložení	–50 °C ... +80 °C
Provoz tažného řetězu	–25 °C ... +60 °C
Krytí	IP67 [1]
Obsah dodávky	Se 2 ochrannými kryty a 10 popisovacími štítky


[1] Pouze v zašroubovaném stavu s příslušným protikusem.


CERTIFIKÁTY

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

VÝKRES





1 = brn (L+)
3 = blu (M)
5 = grn/yel (PE)
2 = [1] gra/pnk
[2] red/blu
[3] wht/grn
[4] brn/grn
[5] wht/yel
[6] yel/brn
[7] wht/gra
[8] gra/brn

4 = [1] wht
[2] grn
[3] yel
[4] gra
[5] pnk
[6] red
[7] sw
[8] vio

Rozměry v mm

Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/6028396

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naší zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.

SICK
Sensor Intelligence