SICK.COM




DATOVÝ LIST

CDB650-204

CDB
Rozbočovací boxy

SICK Sensor Intelligence



ROZBOČOVACÍ BOXY

CDB650-204

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
CDB650-204	1064114

Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/CDB

TECHNICKÁ DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Podporované výrobky	Řada Lector CLV62x – CLV64x (v závislosti na typu) CLV69x RFID čtecí a zapisovací jednotky Řada InspectorP
Podpora pro klonovací modul (CMC)	Ano
Podpora pro zobrazovací modul (CMD)	Ne
Podpora pro napájecí modul (CMP)	Ne
Podpora pro modul průmyslové sběrnice (CMF)	Ne

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Napájecí napětí	10 V DC ... 30 V DC
Příkon	1 W
Pouzdro	Polykarbonát
Krytí	IP65
Třída ochrany	III
Hmotnost	+ 265 g
Rozměry (D x V x H)	124,2 mm x 113,1 mm x 53,9 mm
Připojení čtečky	17pinová zásuvka M12, s kódováním A
Servisní konektor	9pinová konektor D-Sub (interní)

ROZHRANÍ

Sériový	✓ , RS-232, RS-422, RS-485
Poznámka	V závislosti na připojeném senzoru
CAN	
Poznámka	V závislosti na připojeném senzoru
Digitální vstupy	V závislosti na připojeném senzoru
Digitální výstupy	V závislosti na připojeném senzoru

Optické ukazatele	11 LEDs
Konfigurační software	SOPAS ET


ÚDAJE O PROSTŘEDÍ

Provozní okolní teplota	–40 °C ... +50 °C
Skladovací teplota	–30 °C ... +75 °C
Přípustná relativní vlhkost vzduchu	≤ 90 %, nekondenzující

CERTIFIKÁTY

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

ROZMĚROVÝ VÝKRES CDB650



Rozměry v mm
① zásuvka M12, 17pinová
② PG závit Ø 4,5 mm ... 10 mm (5x)

Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1064114

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naší zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.

SICK
Sensor Intelligence