



Pallet Lector Array 4-sided-202

Lector Identification System

СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

SICK
Sensor Intelligence.

информация для заказа



тип	артикул
Pallet Lector Array 4-sided-202	По запросу

входит в объем поставки: Объектив C-Mount (2), Зеркальный модуль Lector 600 мм 1 камера (2), V2D8505R-1MCXXXAF0SXXX (2), V183I-WH3047H0 (2), Зеркальный модуль Lector 800 мм 1 камера (2)

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Lector_Identification_System



подробные технические данные

Характеристики

Задачи	Идентифицировать - Одномерный код Идентифицировать - Двухмерный код
Разрешение датчика	9 Mpixel
Закрытая ширина дорожки	800 mm
Фокус	Регулируемый фокус (вручную)
Источник света	Белый светодиод
Вид транспортного оборудования	Ленточный транспортер Сортировщик с поперечными лентами Сортировщик с опрокидывающимися лотками Роликовый транспортер Другие по запросу
Количество камер	2
Подача и отвод объектов	Автоматически
Охватываемая сторона объекта	Справа, слева, спереди, сзади

Механика/электроника

Вариант подключения	Автономный режим работы
Зеркальный модуль	✓

Производительность

Типы кодов	1D 2D
Скорость транспортировки	0 m/s ... 1,5 m/s
Минимальный промежуток между объектами	50 mm
Высота объекта	0 mm ... 1.000 mm
Ширина поля считывания	800 mm
Разрешение 1D-кода	0,5 mm ... 1 mm
Разрешение 2Dкода	1 mm ... 2 mm

Общие указания

Комплект поставки	Lector Камера, соединительный модуль, триггер PES
--------------------------	---

Сертификаты

EU declaration of conformity	✓
-------------------------------------	---

UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com