SICK.COM




DATABLAD

CDB650-204

CDB
Fordelerdåse

SICK Sensor Intelligence



FORDELERDÅSE

CDB650-204

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
CDB650-204	1064114

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/CDB

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Understøttede produkter	Lector-serie CLV62x - CLV64x (typeafhængig) CLV69x RFID-skrive-/læseenhed InspectorP-serie
Understøttelse af kloningsmodul (CMC)	Ja
Understøttelse af displaymodul (CMD)	Nej
Understøttelse af powermodul (CMP)	Nej
Understøttelse af feltbusmodul (CMF)	Nej

MEKANIK/ELEKTRICITET

Forsyningsspænding	10 V DC ... 30 V DC
Effektforbrug	1 W
Hus	Polycarbonat
Kapslingsklasse	IP65
Beskyttelsesklasse	III
Vægt	+ 265 g
Dimensioner (L x B x H)	124,2 mm x 113,1 mm x 53,9 mm
Scannertilslutning	17-pol. M12-hunstik, A-kodet
Servicestik	9-pol. D-Sub-stik (intern)

GRÆNSEFLADER

Seriel	✓ , RS-232, RS-422, RS-485
Bemærkning	Afhængigt af den tilsluttede sensor
CAN	
Bemærkning	Afhængigt af den tilsluttede sensor
Digitalindgange	Afhængigt af den tilsluttede sensor
Transistorudgange	Afhængigt af den tilsluttede sensor

Optiske visninger	11 LEDs
Konfigurationssoftware	SOPAS ET


OMGIVELSESDATA

Omgivelsestemperatur	–40 °C ... +50 °C
Lagertemperatur	–30 °C ... +75 °C
Tilladt relativ luftfugtighed	≤ 90 %, ikke kondenserende

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

MÅLTEGNING CDB650



Dimensioner i mm
① hunstik M12, 17-polet
② PG-samling Ø 4,5 mm ... 10 mm (5 x)

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1064114

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence