SICK.COM



DATABLAD

SBL-08D12-KC05

Passive fordelerbokse
Stikforbindelser og ledninger

SICK Sensor Intelligence



STIKFORBINDELSER OG LEDNINGER

SBL-08D12-KC05

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
SBL-08D12-KC05	6028396

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/Passive_fordelerbokse

CE

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

TEKNISKE DATA

Transistorudgang	PNP
Antal stik	8
Tilslutningsmåde stik	M12, 5-polet, A-kodet, Hunstik
Tilslutningsmåde stamtilslutning	Åben ledningsende
Tilslutningskabel	5 m, 19-ledning, PUR, halogenfri
Ledningsdiameter	9,3 nm
Kabelfarve	Sort
Ledertværsnit	3 x 1.00 mm² + 16 x 0.50 mm²
Operationshastighed	3,33 m/s
Acceleration	≤ 5 m/s²
Tilspændingsmoment	
Stik	0,5 Nm
Mærkespænding	≤ 30 V
Strømbelastningsevne	11 A
Overspændingskategori	III
Driftstemperatur	
Under bevægelse	–25 °C ... +80 °C
Ved stationær montage	–50 °C ... +80 °C
Drift af slæbekæde	–25 °C ... +60 °C
Kapslingsklasse	IP67 [1]
Indeholdt i levering	Med 2 beskyttelseskapper og 10 tekstskilte


[1] Kun i sammenskruet tilstand med tilsvarende modstykke.


CERTIFIKATER

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

MÅLTEGNING





1 = brn (L+)
3 = blu (M)
5 = grn/yel (PE)
2 = [1] gra/pnk
[2] red/blu
[3] wht/grn
[4] brn/grn
[5] wht/yel
[6] yel/brn
[7] wht/gra
[8] gra/brn

4 = [1] wht
[2] grn
[3] yel
[4] gra
[5] pnk
[6] red
[7] sw
[8] vio

Dimensioner i mm

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/6028396

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence