



ICL300-F222-Set01-(красный)

Подсветки

ОТРАЖАТЕЛИ И ОПТИКА

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
ICL300-F222-Set01-(красный)	1047879

входит в объем поставки: Крепежные уголки (1), ICL300-F222 (1), Соединительный кабель для осветителей ICL (1)

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Подсветки

подробные технические данные

Характеристики


Сегмент продуктов	Отражатели и оптика
Продукт	Подсветки
Исполнение продукта	LED
Описание	Кольцевой светильник в комплекте, светопольное освещение для ICR84x-2L, цвет освещения красный, дальность подсветки 0,2...2 м, вкл. монтажный уголок, винты и соединительный кабель (2 м)
Класс светодиода	Группа риска 1 (небольшой риск, IEC62471 : 2006)
Потребляемая мощность	≤ 5 W
Диапазон рабочих температур	0 °C ... +40 °C ¹⁾
Температура хранения	-25 °C ... +70 °C ¹⁾

¹⁾ Относительная влажность: 93 %.

Классификации

ECLASS 5.0	27110635
ECLASS 5.1.4	27110635
ECLASS 6.0	27110635
ECLASS 6.2	27110635
ECLASS 7.0	27110635
ECLASS 8.0	27110635
ECLASS 8.1	27110635
ECLASS 9.0	27110635
ECLASS 10.0	27110635
ECLASS 11.0	27110635
ECLASS 12.0	27110635
ETIM 5.0	EC000996
ETIM 6.0	EC000996
ETIM 7.0	EC000996
ETIM 8.0	EC000996
UNSPSC 16.0901	39101628

Диаграмма поля считывания



- Illuminated field ICL170-F222
- Illuminated field ICL260-F222
- Illuminated field ICL280-F222, ICL280-F202S01
- Illuminated field ICL300-F222, ICL300-F202S01

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com