


Клонирующий штекер

Прочие разъемы и кабели

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

| тип | артикул |
|--------------------|---------|
| Клонирующий штекер | 2062450 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Прочие_разъемы_и_кабели



подробные технические данные

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|--|
| Вид разъема, конец А | Разъем, D-Sub-HD, 15-контактный Разъём "мама", D-Sub-HD, 15-контактный |
| Тип сигнала | Power, последовательный, CAN, цифровые входы/выходы |
| Примечание | Колпачок штекера |
| Комплект поставки | С 15-контактным разъемом устройства D-Sub-HD и 15-контактной приборной розеткой D-Sub-HD |

Сертификаты


| | |
|---|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| ACMA declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |
| Laser safety (IEC 60825-1) declaration of manufacturer | ✓ |

Классификации



| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27279201 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 6.0 | 27279201 |
| ECLASS 6.2 | 27279201 |
| ECLASS 7.0 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279201 |
| ECLASS 8.1 | 27279201 |
| ECLASS 9.0 | 27440190 |
| ECLASS 10.0 | 27440190 |
| ECLASS 11.0 | 27440190 |
| ECLASS 12.0 | 27440190 |
| ETIM 5.0 | EC002062 |
| ETIM 6.0 | EC002062 |
| ETIM 7.0 | EC002062 |
| ETIM 8.0 | EC002062 |
| UNSPSC 16.0901 | 31163032 |

Схема контактов

Pin assignment of cloning plug A, part no. 2062450, for CLV69x bar code scanners





"I/O" Connection, $V_s, I_{in\ max} = 1\ A$



Sensor 1 ... 6 = digital switching inputs
Result 1 ... 4 = digital switching outputs

- 1) Pin 1 of female connector connected to pin 1 of male connector
- 2) Signal names for CLV48x/49x/CLX49x
- 3) Pin 5 of female connector connected to pin 5 of male connector
- 4) Do not connected!

"Host/Aux" Connection, $V_s, I_{out\ max} = 1\ A$



- 1) Pin 1 of male connector connected to pin 1 of female connector
- 2) Pin 5 of male connector connected to pin 5 of female connector
- 3) Do not connected!

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com