



HF-транспондер, Cylinder

HF-транспондер

RFID-ТРАНСПОНДЕРЫ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
HF-транспондер, Cylinder	6044368

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/HF-транспондер

подробные технические данные

Характеристики

Группа принадлежностей	HF-транспондер
Описание	HF-транспондер, нейлон, длина 30 мм, диаметр 5 мм, NXP ICODE SLIX
Диапазон частот	ВЧ (13,56 МГц)
Расстояние считывания	
	RFH505 1 cm ¹⁾
	RFH510 1,8 cm ¹⁾
	RFH515 2,3 cm ¹⁾
	RFH620 2,5 cm ¹⁾
	RFH630 4,5 cm ¹⁾
Тип корпуса	Цилиндры
Материал, корпус	Нейлон
Тип защиты	IP67
Диапазон рабочих температур	-40 °C ... +85 °C
Температура хранения	-40 °C ... +85 °C
Цвет корпуса	Черный
Тип IC	NXP ICODE SLIX
Время хранения данных IC	< 10 лет
Вид монтажа	Утопленный
Размеры (Ш x В x Д)	5 mm x 30 mm
Диаметр	5 mm
Вес	+ 2,2 g

¹⁾ Типичное значение; реальное значение зависит от условий окружающей среды.

Классификации

ECLASS 5.0	27280401
ECLASS 5.1.4	27280401
ECLASS 6.0	27280401
ECLASS 6.2	27280401
ECLASS 7.0	27280401

ECLASS 8.0	27280401
ECLASS 8.1	27280402
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402
ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002998
ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998
UNSPSC 16.0901	52161523

Инструкции по монтажу



Инструкции по монтажу



ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com