
Productgegevensblad



FLOWSKID600-compact

FLOWSKID

FLOW-MEETSYSTEMEN

SICK
Sensor Intelligence.



Bestelinformatie

Type	Artikelnr.
FLOWSKID600-compact	Op aanvraag

De exacte specificaties van het product kunnen afwijken en zijn afhankelijk van de applicatie en klantspecificatie. De regionale SICK-distributeur helpt u graag bij het kiezen van een geschikte apparaatconfiguratie.

Meer apparaatuitvoeringen en accessoires ➜ www.sick.com/FLOWSKID

Gedetailleerde technische specificaties

Kenmerken

Branches	Olie en gas Scheepsbouw, scheepswerven en toeleveranciers
Parameters	Meting van gassamenstelling Volumemeting Drukmeting Temperatuurmeting Flowberekening Toestandsbewaking

Mechanisch/Elektrisch

Materiaal, in contact met de omgeving	Lagetemperatuur-koolstofstaal, Roestvast staal
Nominale pijpdiameter	2 ″ ... 52 ″, (DN50 ... DN1400)
Aantal kleppen	≤ 5

Performance

Gastemperatuur	–40 °C ... +180 °C
Drukniveau	150 / 300 / 600 / 900 / 1.500 / 2.500

Algemene aanwijzingen

Leveringsomvang	Advanced I/O Flow-X/C Analyzers inclusief beschermingsruimtes Gaschromatograaf Ventielen Sledestructuur Bewakingssysteem Stationscontroller Buizen Druk- en temperatuurmeettechniek
Conformiteiten	ISO9001 DIN ANSI ASME

Classificaties

eCl@ss 10.0	27200490
eCl@ss 11.0	27200490

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is één van de toonaangevende fabrikanten van intelligente sensoren en sensoroplossingen voor industriële toepassingen. Ons unieke aanbod van producten en services is de perfecte basis voor een veilige en efficiënte besturing van processen, voor de bescherming van mensen tegen ongevallen en het voorkomen van milieuverontreiniging.

Wij hebben uitgebreide ervaring in diverse uiteenlopende domeinen en kennen grondig de branchespecifieke processen en eisen. Zo kunnen wij met intelligente sensoren precies de oplossingen leveren die onze klanten nodig hebben. In onze testcentra in Europa, Azië en Noord-Amerika worden systeemoplossingen voor onze klanten getest en geoptimaliseerd. Dat alles maakt van ons een betrouwbare leverancier en R&D-partner.

Onze uitgebreide services vervolledigen ons aanbod. Met onze SICK LifeTime Services ondersteunen we u tijdens de gehele levenscyclus van de machine en zorgen we voor veiligheid en productiviteit.

Dat is voor ons “Sensor Intelligence”.

WERELDWIJD BIJ U IN DE BUURT:

Contactpersonen en andere vestigingen ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.