



YF12ES5-0075S5586A

Готовые к сборке штекерные соединители

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

| тип | артикул |
|--------------------|---------|
| YF12ES5-0075S5586A | 2097335 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Готовые_к_сборке_штекерные_соединители



подробные технические данные

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Вид разъема, конец А | Разъём "мама", M12, 5-контактный, прямой, А-кодир. |
| Компоненты для подключения | Винтовые зажимы |
| Материал штекерного соединителя | Нержавеющая сталь (V4A/1.4404) |
| Материал стопорной гайки | Нержавеющая сталь (V4A/1.4404) |
| Экранирование | С экраном |
| Допустимый диаметр провода | 5,5 mm ... 8,6 mm |
| Допустимое сечение провода | ≤ 0,75 mm ² |
| Расчетное напряжение | ≤ 60 V DC |
| Допустимая нагрузка по току | 4 А |
| Область применения | Гигиенические зоны и зоны с высокой влажностью |
| Тип защиты | IP69K |
| Рабочая температура | Головка -40 °C ... +85 °C |
| Степень загрязнения | 3 |
| Категория перенапряжения | II |

Сертификаты


| | |
|-------------------------------------|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |

Классификации

| | |
|---------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27279290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 6.0 | 27279221 |
| ECLASS 6.2 | 27279221 |
| ECLASS 7.0 | 27440104 |
| ECLASS 8.0 | 27440104 |


| | |
|-----------------------|----------|
| ECLASS 8.1 | 27440104 |
| ECLASS 9.0 | 27440102 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121421 |

Габаритный чертёж



Размеры, мм

Монтажный чертёж



ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com