

SICK

YGFZ22-050VC1FFZ22

Прочие разъемы и кабели

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
YGFZ22-050VC1FFZ22	2144417

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Прочие_разъемы_и_кабели



подробные технические данные

Технические характеристики

Вид разъема, конец А	Разъём "мама", FAKRA, 2-контактный, Угловые отражатели, Z-кодир.
Вид разъема, конец В	Разъём "мама", FAKRA, 2-контактный, прямой, Z-кодир.
Блокировка штекерного соединителя	Зашелкивающийся фиксатор
Цвет штекерного соединителя	Синий
Кабель	5 м, 50 Ohm коаксиальный, PVC
Материал оболочки	PVC
Цвет оболочки	Черный
Диаметр провода	3,3 мм
Экранирование	С экраном
Радиус изгиба	
В подвижном состоянии	> 15 диаметров провода
При неподвижной прокладке	> 5 диаметров провода при неподвижной прокладке
Номинальное напряжение	60 V DC
Расчетное импульсное напряжение	60 V AC
Допустимая нагрузка по току	1 A
Тип сигнала	Кабель датчик/пускатель
Свойства передачи	GMSL2
Скорость передачи данных	≤ 6 Gbit/s
Тип защиты	IP20
Рабочая температура	
При неподвижной прокладке	-40 °C ... +105 °C
Степень загрязнения	2
Сопротивление изоляции	> 100 MΩ
Категория перенапряжения	I
Прходное сопротивление	< 250 mΩ

Сертификаты

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com