



DATOVÝ LIST

PM3S13-00430040

Zrcadlo
Odrazky a optika

SICK Sensor Intelligence

ODRAZKY A OPTIKA

PM3S13-00430040

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
PM3S13-00430040	1040626
Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/Zrcadlo	




TECHNICKÁ DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Způsob upevnění	Mechanické ukotvení v podlaze
Výška zrcadla	90 mm
Šířka zrcadla	100 mm
Vhodné pro	Vícepráskové bezpečnostní světelné mříže
Vhodné pro počet paprsků	4
Vhodné pro vzdálenost mezi paprsky	300 mm
Druh přesměrování	Horizontální

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Rozměry	L1	300 mm
	L2	300 mm
	L3	300 mm
	L5	1.285 mm
	Hmotnost	+ 8.800 g

VÝKRES ZRCADLOVÝ SLOUPEK PM3S PRO HORIZONTÁLNÍ ZMĚNU SMĚRU PAPRSKU. RESPEKTUJTE SNÍŽENÍ SNÍMACÍHO DOSAHU!

Rozměry v mm

1) L_n = v závislosti na počtu jednotlivých zrcadel konkrétní varianty

- ① Nivelační šrouby M12 (s vnitřním šestihranem)
- ② Závit M8
- ③ pro otočné upevnění M12 (např. narážecí hmoždinka)
- ④ Nivelační vodováha

Typ	Výrobek č.	Vhodné pro počet paprsků	Vhodné pro vzdálenost mezi paprsky	L1 = výška nejnižšího paprsku od podlahy	L2 = vzdálenost mezi paprsky	L3 = vzdálenost mezi paprsky	L4 = vzdálenost mezi paprsky	L5 = výška sloupku (vč. podlahové desky)
PM3S96-0024002	1040619	2	500	400 (15.75)	500 (19.69)	-	-	985 (38.78)
PM3S96-0023006	1040620	2	600	300 (11.81)	600 (23.62)	-	-	985 (38.78)
PM3S11-0033003	1040625	3	400	300 (11.81)	400 (15.75)	400 (15.75)	-	1,185 (46.65)
PM3S13-0033005	1040624	3	450	300 (11.81)	450 (17.72)	450 (17.72)	-	1,285 (50.59)
PM3S13-0043004	1040626	4	300	300 (11.81)	300 (11.81)	300 (11.81)	300 (11.81)	1,285 (50.59)

Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1040626



PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naši zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.