Hoja de datos de producto



FLOWRUN600

FLOWRUN

SISTEMAS DE MEDICIÓN DEL CAUDAL

SICK
Sensor Intelligence.



Información sobre pedidos

Tipo	N.º de artículo
FLOWRUN600	Previa solicitud

Incluido en el volumen de suministro: FLOWSIC600-XT (1), Flow-X (1)

Las especificaciones exactas de los equipos y los datos de prestaciones del producto pueden divergir de la información aquí detallada y dependen de la aplicación en la que se use el producto y de las especificaciones del cliente. Nuestra organización comercial regional le asesorará en la elección de la configuración adecuada para sus dispositivos.

Otros modelos del dispositivo y accesorios ➜ www.sick.com/FLOWRUN

Datos técnicos detallados

Características

Sectores	Petróleo y gas
Magnitudes de medida	Medición de la composición de gas Medición de volumen Medición de presión Medición de temperatura Cálculo de caudal

Mecánica/Electrónica

Material, en contacto con el medio	Acero al carbono de baja temperatura, Acero inoxidable

Rendimiento

Temperatura del gas	–40 °C ... +180 °C
Etapa de presión	150 / 300 / 600 / 900 / 1.500 / 2.500

Notas generales

Elementos suministrados	FLOWSIC600-XT Flow-X Entubado Técnica de medición de temperatura y presión
Certificados de conformidad	ISO9001 OIML R 137-1&2:2012 OIML D 11:2013 ISO 17089-1 AGA-Report Nr. 9 MID 2014/32/UE PED: 2014/68/UE ASME: B16.5, B16.47 A/B ATEX: 2014/34/UE CEM: 2014/30/UE

Clasificaciones

eCl@ss 10.0	27200490
eCl@ss 11.0	27200490

LO MÁS DESTACADO DE SICK

SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños medioambientales.

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad.

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CERCA DE USTED EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO:

Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra página web: ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.