



Logistics Lector Array 3-sided-102

Lector Identification System

СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
Logistics Lector Array 3-sided-102	По запросу

входит в объем поставки: SIM2000-2 P (1), V2D8512R-1MCXXXAL0SXXXX (3), Объектив C-Mount (2), Объектив C-Mount (1), VI83I-WH3031H0 (1), VI83I-WH3047H0 (2)

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Lector_Identification_System



подробные технические данные

Характеристики

Задачи	Идентифицировать - Одномерный код Идентифицировать - Двухмерный код
Разрешение датчика	9 Mpixel
Закрытая ширина дорожки	800 mm
Фокус	Регулируемый фокус (вручную)
Источник света	Белый светодиод
Вид транспортного оборудования	Ленточный транспортер Сортировщик с поперечными лентами Сортировщик с опрокидывающимися лотками Роликовый транспортер Другие по запросу
Количество камер	3
Подача и отвод объектов	Автоматически
Охватываемая сторона объекта	Сверху, вправо, влево

Механика/электроника

Вариант подключения	Контролер
Зеркальный модуль	✓

Производительность

Типы кодов	1D 2D
Скорость транспортировки	0 m/s ... 2,5 m/s
Минимальный промежуток между объектами	50 mm
Высота объекта	0 mm ... 600 mm
Ширина поля считывания	0 mm ... 800 mm
Разрешение 1D-кода	0,33 mm ... 1 mm
Разрешение 2Dкода	0,5 mm ... 1 mm

Общие указания

Комплект поставки	Lector Камера, контролер, триггер PES, энкодер
--------------------------	------------------------------------------------

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com