



## SNL-08D12-KA05

Пассивные распределительные коробки

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
SNL-08D12-KA05	6027586

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Пассивные\\_распределительные\\_коробки](http://www.sick.com/Пассивные_распределительные_коробки)



### подробные технические данные

#### Технические характеристики

Переключающий выход	PNP
Количество слотов	8
Тип подключения гнезда	M12, 5-контактный, А-кодир., разъем "мама"
Тип подключения системный разъем	Свободный конец провода
Соединительный кабель	5 м, 19-жильный, PVC
Цвет кабеля	Черный
Сечение провода	3 x 1.00 mm <sup>2</sup> + 16 x 0.50 mm <sup>2</sup>
Момент затяжки	
	Гнезда 0,5 Нм
Расчетное напряжение	≤ 32 V
Допустимая нагрузка по току	11 A
Категория перенапряжения	III
Тип защиты	IP67/ IP69K
Комплект поставки	С 4 защитными колпачками и 10 табличками

#### Сертификаты


EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

#### Классификации

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108

<b>ECLASS 10.0</b>	27440108
<b>ECLASS 11.0</b>	27440108
<b>ECLASS 12.0</b>	27440108
<b>ETIM 5.0</b>	EC002585
<b>ETIM 6.0</b>	EC002585
<b>ETIM 7.0</b>	EC002585
<b>ETIM 8.0</b>	EC002585
<b>UNSPSC 16.0901</b>	31163032

Габаритный чертеж



## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)