
Fiche technique



FLOWSKID600

FLOWSKID

SYSTÈMES DE MESURE DE DÉBIT

SICK
Sensor Intelligence.



Informations de commande

Type	Référence
FLOWSKID600	Sur demande

Compris dans la livraison: FLOWSIC600-XT (1), Flow-X (1)

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client. Notre réseau de distributeurs locaux vous accompagne dans le choix des appareils adaptés.

Autres modèles d'appareil et accessoires ➜ www.sick.com/FLOWSKID

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Industries	Pétrole et gaz
Grandeurs de mesure	Mesure de la composition de gaz Mesure volumétrique Mesure de la pression Mesure de la température Calcul du débit Contrôle de l'état

Mécanique/électronique

Matériau, avec contact avec le milieu	Acier au carbone basse température, acier inoxydable
Diamètre nominal de tube	2 ″ ... 52 ″, (DN50 ... DN1400)
Nombre de vannes	≤ 11

Performance

Température du gaz	–40 °C ... +180 °C
Niveau de pression	150 / 300 / 600 / 900 / 1.500 / 2.500

Remarques générales

Contenu de la livraison	FLOWSIC600-XT Flow-X Analyseurs avec zones de protection Chromatographe en phase gazeuse Vannes Structure en patins Système de surveillance Contrôleur de station Canalisation Technique de mesure de la pression et de la température
Conformités	ISO9001 DIN ANSI ASME

Classifications

eCl@ss 10.0	27200490
eCl@ss 11.0	27200490

Fiche technique en ligne

SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.