


## SSL-0J08-G70ME

Промышленные Ethernet-кабели и кабели полевой шины

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
SSL-OJ08-G70ME	6033028

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Промышленные\\_Ethernet-кабели\\_и\\_кабели\\_полевой\\_шины](http://www.sick.com/Промышленные_Ethernet-кабели_и_кабели_полевой_шины)

### подробные технические данные


#### Технические характеристики

<b>Вид разъема, конец А</b>	Разъем, RJ45, 8-контактный, прямой
<b>Вид разъема, конец В</b>	Разъем, RJ45, 8-контактный, прямой
<b>Кабель</b>	70 м, PVC
<b>Материал оболочки</b>	PVC
<b>Диаметр провода</b>	6,5 мм
<b>Экранирование</b>	Без экрана
<b>Тип сигнала</b>	Ethernet, Gigabit-Ethernet

#### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	19030312
<b>ECLASS 5.1.4</b>	19030312
<b>ECLASS 6.0</b>	27060304
<b>ECLASS 6.2</b>	27060304
<b>ECLASS 7.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.1</b>	27060304
<b>ECLASS 9.0</b>	27060304
<b>ECLASS 10.0</b>	27060304
<b>ECLASS 11.0</b>	27060304
<b>ECLASS 12.0</b>	27060304
<b>ETIM 5.0</b>	EC000830
<b>ETIM 6.0</b>	EC000830
<b>ETIM 7.0</b>	EC003249
<b>ETIM 8.0</b>	EC003249
<b>UNSPSC 16.0901</b>	26121604

Габаритный чертеж



Размеры, мм

- ① белый (зелёный)
- ② зелёный
- ③ белый (оранжевый)
- ④ синий
- ⑤ белый (голубой)
- ⑥ оранжевый
- ⑦ белый (коричневый)
- ⑧ коричневый

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)