
Технический паспорт изделия



FLOWSKID600

FLOWSKID

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА

SICK
Sensor Intelligence.



Информация для заказа

Тип	Артикул
FLOWSKID600	По запросу

Входит в объем поставки: FLOWSIC600-XT (1), Flow-X (1)

Точные спецификации устройств и технические характеристики могут отличаться от указанных и зависят от области применения и технических требований заказчика. Наш региональный представитель поможет вам выбрать подходящую конфигурацию устройства.

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары ➜ www.sick.com/FLOWSKID

Подробные технические данные

Характеристики

Отрасли	Нефтегазовая промышленность
Измеряемые величины	Измерение состава газа Измерение объёма Измерение давления Измерение температуры Расчёт расхода Контроль состояний

Механика/электроника

Материал, соприкасающийся со средой	Низкотемпературная углеродистая сталь, Нержавеющая сталь
Номинальный диаметр трубы	2 ″ ... 52 ″, (DN50 ... DN1400)
Количество клапанов	≤ 11

Производительность

Температура газа	–40 °C ... +180 °C
Ступень давления	150 / 300 / 600 / 900 / 1.500 / 2.500

Общие указания

Комплект поставки	FLOWSIC600-XT Flow-X Анализаторы, включая укрытия Газовый хроматограф Клапаны Структура полозьев Система контроля Прибор телеуправления станцией Трубная разводка Техника измерения давления и температуры
Соответствие	ISO9001 DIN ANSI ASME

Классификации

eCl@ss 10.0	27200490
eCl@ss 11.0	27200490

Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com