



SYS/SPOS7VE4SASA02MS3

Safe Portal

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ПОТОКА

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
SYS/SPOS7VE4SASA02MS3	1119560

входит в объем поставки: MICS3-CCAZ55PZ1P01 (2), Mounting kit 2a (2), SOW/SPO-S7VE4SASA0 (1), Mounting kit 1a (2)

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Safe_Portal



подробные технические данные

Характеристики

Вариант	Siemens S7
Тип продукта	Система (аппаратные средства и программное обеспечение)
Лазерный сканер безопасности	microScan3 Pro - PROFINET
Системные требования	SIMATIC STEP 7 Safety Advanced: V14 SIMATIC STEP 7 TIA Portal: V14 SP1
Вид подключения	RJ45 двухтактный AIDA
Безопасное состояние в случае возникновения ошибки	Ориентированные на безопасность полупроводниковые выходы находятся в выключенном состоянии.
Задачи по обеспечению безопасности	Защита доступа
Диапазон рабочих температур	-10 °C ... +50 °C
Температура хранения	-25 °C ... +50 °C
Влажность воздуха	90 % при 50 °C (EN 61131-2)
Напряжение питания U_v	24 V DC (16,8 V DC ... 28,8 V DC)

Сертификаты

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Классификации

ECLASS 5.0	27279090
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 6.0	27279090
ECLASS 6.2	27279090
ECLASS 7.0	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 8.1	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27279090
ECLASS 11.0	27279090
ECLASS 12.0	27279090

ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com