




ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Соединительный кабель

Прочие разъемы и кабели
Разъемы и кабели



РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

Соединительный кабель

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

тип	артикул
Соединительный кабель	2077261

Прочие варианты исполнения устройства и принадлежности можно найти по ссылке: www.sick.com/Прочие_разъемы_и_кабели



ПОДРОБНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид разъема, конец А	Разъем, Micro D-Sub, 15-контактный, Угловые отражатели
Вид разъема, конец В	Разъем, D-Sub-HD, 15-контактный, прямой
Кабель	2 m
Экранирование	С экраном
Примечание	Для соединения модулей управления перемещениями FX3-МОС с распределительной коробкой системы обратной связи двигателей или с соединительной коробкой двойного шифратора

СЕРТИФИКАТЫ


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ




Размеры, мм

СХЕМА КОНТАКТОВ



Разъем, Micro D-Sub, 15-конт.		Штекер, D-Sub, 15-контактный	
FX3-МОС		Блок подключения FX3-EBX	
Вывод	Обозначение	Вывод	
1	ENC1_A+	1	
2	ENC1_B+	6	
3	ENC1_C+	11	
4	ENC1_24V	3	
5	ENC2_24V	13	
6	ENC2_C+	14	
7	ENC2_B+	9	
8	ENC2_A+	4	
9	ENC1_A-	2	
10	ENC1_B-	7	
11	ENC1_C-	12	
12	ENC_0V	8	
13	ENC2_C-	15	
14	ENC2_B-	10	
15	ENC2_A-	5	

СХЕМА КОНТАКТОВ



Разъем, Micro D-Sub, 15-конт.		Штекер, D-Sub, 15-контактный	
FX3-МОС		Блок подключения FX3-EBX	
Вывод	Обозначение	Вывод	
1	ENC1_A+	1	
2	ENC1_B+	6	
3	ENC1_C+	11	
4	ENC1_24V	3	
5	ENC2_24V	13	
6	ENC2_C+	14	
7	ENC2_B+	9	
8	ENC2_A+	4	
9	ENC1_A-	2	
10	ENC1_B-	7	
11	ENC1_C-	12	
12	ENC_0V	8	
13	ENC2_C-	15	
14	ENC2_B-	10	
15	ENC2_A-	5	

Дополнительную информацию, а также подходящие принадлежности, примеры применения и скачиваемые файлы, такие как размерные модели CAD, руководства по эксплуатации и ПО, можно найти на сайте www.sick.com/2077261



КРАТКО О SICK

SICK — ведущая мировая технологическая компания, специализирующаяся на интеллектуальных сенсорных системах и интегрированных решениях для промышленной автоматизации. Наши технологии устанавливают мировые стандарты и делают ваши производственные процессы более эффективными, безопасными и устойчивыми — как в логистике, так и в производстве.

SICK объединяет интеллектуальные сенсорные технологии с отраслевым опытом и сертифицированными консультационными услугами. Мы предлагаем идеальную основу для масштабируемых и индивидуально настраиваемых решений в области автоматизации и создаем добавленную стоимость по всей цепочке создания ценности. Наше тесное партнерство с клиентами — это больше, чем просто обещание: вместе мы повышаем производительность, улучшаем качество, обеспечиваем охрану здоровья и безопасность и гарантируем устойчивое будущее. Все это пропитано эмпатией и доверием.

Увлеченность и новаторский дух помогают компании SICK разрабатывать инновационные технологии с 1946 года. Компания SICK представлена по всему миру и всегда находится рядом с вами, так как имеет глобальную сеть примерно в 40 странах. Головной офис компании расположен в Вальдкирхе, недалеко от Фрайбурга, Германия. Наше понимание местных и глобальных потребностей идет на пользу нашим клиентам, и мы создаем из этого индивидуальные решения.