

# SICK

## IPG67-01285111S05

Защитный корпус

ЗАЩИТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
IPG67-01285111S05	2070373

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Защитный\\_корпус](http://www.sick.com/Защитный_корпус)

### подробные технические данные

#### Характеристики

<b>Сегмент продуктов</b>	Защита и обслуживание оборудования
<b>Продукт</b>	Защитный корпус
<b>Описание</b>	Класс защиты: IP 67; окружающая температура: -20 °C...+55 °C; влажность воздуха: 15 %...95 %, без образования конденсата; виброустойчивость: 5 g (10 Гц...55 Гц) (IEC 60068-2-6); ударопрочность: 10 g, 16 мсек (IEC 60068-2-29)
<b>Предназначено для</b>	Защитная труба для световой завесы MLG, XLG и ELG
<b>Материал</b>	PMMA (защитные трубы), Алюминий (наконечники, проставки), Пластик ABS (монтажное крепление), Полиамид (кабельный ввод)
<b>Цвет корпуса</b>	Прозрачный
<b>Размеры (Ш x В x Д)</b>	50 mm x 50 mm x 128 mm <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Видимые защитные трубы (PMMA).

#### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	27279202
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 6.0</b>	27279202
<b>ECLASS 6.2</b>	27279202
<b>ECLASS 7.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.1</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002615
<b>ETIM 6.0</b>	EC002615
<b>ETIM 7.0</b>	EC002615
<b>ETIM 8.0</b>	EC002615
<b>UNSPSC 16.0901</b>	32131023

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)