




# ISO-карта low cost

HF-транспондер

**RFID-ТРАНСПОНДЕРЫ**

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
ISO-карта low cost	6042981

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/HF-транспондер](http://www.sick.com/HF-транспондер)

### подробные технические данные

#### Характеристики

<b>Диапазон частот</b>	ВЧ (13,56 МГц)
<b>Несущая частота</b>	13,56 MHz
<b>Стандарт RFID</b>	ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 «Режим 1»
<b>Тип IC</b>	NXP ICODE SLIX
<b>Объем памяти (UII / user memory)</b>	896 Bit (28 x 4 Byte)
<b>Циклы записи IC</b>	≤ 100.000
<b>Время хранения данных IC</b>	< 10 лет

#### Механика/электроника

<b>Корпус</b>	PVC
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Размеры (Д x Ш x В)</b>	53,98 mm x 85,6 mm x 0,76 mm

#### Данные окружающей среды

<b>Диапазон рабочих температур</b>	-25 °C ... +50 °C <sup>1)</sup>
<b>Температура хранения</b>	-25 °C ... +50 °C

<sup>1)</sup> Макс. температура, при которой RFID-транспондер может взаимодействовать с устройством записи/считывания RFID-меток.

#### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	27280401
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27280401
<b>ECLASS 6.0</b>	27280401
<b>ECLASS 6.2</b>	27280401
<b>ECLASS 7.0</b>	27280401
<b>ECLASS 8.0</b>	27280401
<b>ECLASS 8.1</b>	27280402
<b>ECLASS 9.0</b>	27280402
<b>ECLASS 10.0</b>	27280402
<b>ECLASS 11.0</b>	27280402
<b>ECLASS 12.0</b>	27280402
<b>ETIM 5.0</b>	EC002593

<b>ETIM 6.0</b>	EC002998
<b>ETIM 7.0</b>	EC002998
<b>ETIM 8.0</b>	EC002998
<b>UNSPSC 16.0901</b>	52161523

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)