



# ICL170-F222-Set01-(красный)

Подсветки

ОТРАЖАТЕЛИ И ОПТИКА

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
ICL170-F222-Set01-(красный)	1048476

**входит в объем поставки:** Крепежные уголки (1), ICL170-F222 (1), Соединительный кабель для осветителей ICL (1)

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Подсветки](http://www.sick.com/Подсветки)

### подробные технические данные

#### Характеристики


<b>Сегмент продуктов</b>	Отражатели и оптика
<b>Продукт</b>	Подсветки
<b>Исполнение продукта</b>	LED
<b>Описание</b>	Кольцевой светильник в комплекте, светлосильное освещение для ICR84x-2L, цвет освещения красный, дальность подсветки 0,2...1 м, вкл. монтажный уголок, винты и соединительный кабель (2 м)
<b>Класс светодиода</b>	Группа риска 1 (небольшой риск, IEC62471 : 2006)
<b>Потребляемая мощность</b>	≤ 5 W
<b>Диапазон рабочих температур</b>	0 °C ... +40 °C <sup>1)</sup>
<b>Температура хранения</b>	-25 °C ... +70 °C <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Относительная влажность: 93 %.

#### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	27110635
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27110635
<b>ECLASS 6.0</b>	27110635
<b>ECLASS 6.2</b>	27110635
<b>ECLASS 7.0</b>	27110635
<b>ECLASS 8.0</b>	27110635
<b>ECLASS 8.1</b>	27110635
<b>ECLASS 9.0</b>	27110635
<b>ECLASS 10.0</b>	27110635
<b>ECLASS 11.0</b>	27110635
<b>ECLASS 12.0</b>	27110635
<b>ETIM 5.0</b>	EC000996
<b>ETIM 6.0</b>	EC000996
<b>ETIM 7.0</b>	EC000996
<b>ETIM 8.0</b>	EC000996
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39101628

Диаграмма поля считывания



- Illuminated field ICL170-F222
- Illuminated field ICL260-F222
- Illuminated field ICL280-F222, ICL280-F202S01
- Illuminated field ICL300-F222, ICL300-F202S01

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)