

# SICK

## DOL-0J08-G0M2XB6S10

Прочие разъемы и кабели

**РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ**

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## информация для заказа

тип	артикул
DOL-0J08-G0M2XB6S10	2114221

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Прочие\\_разъемы\\_и\\_кабели](http://www.sick.com/Прочие_разъемы_и_кабели)



## подробные технические данные

## Технические характеристики

<b>Вид разъема, конец А</b>	Разъём "мама", JST, 8-контактный, прямой
<b>Вид разъема, конец В</b>	Свободный конец провода
<b>Кабель</b>	0,25 м, 8 жил
<b>Сечение провода</b>	0,15 mm <sup>2</sup>
<b>Экранирование</b>	Без экрана
<b>Тип сигнала</b>	HIPERFACE®
<b>Особенности</b>	Без термоусадочной трубки, без частичной зачистки изоляции, длина 0,25 м


## Сертификаты

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓

## Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	19030312
<b>ECLASS 5.1.4</b>	19030312
<b>ECLASS 6.0</b>	27060304
<b>ECLASS 6.2</b>	27060304
<b>ECLASS 7.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.0</b>	27060304
<b>ECLASS 8.1</b>	27060304
<b>ECLASS 9.0</b>	27060304
<b>ECLASS 10.0</b>	27060304
<b>ECLASS 11.0</b>	27060304
<b>ECLASS 12.0</b>	27060304
<b>ETIM 5.0</b>	EC000830
<b>ETIM 6.0</b>	EC000830
<b>ETIM 7.0</b>	EC003249
<b>ETIM 8.0</b>	EC003249
<b>UNSPSC 16.0901</b>	26121604

## Габаритный чертеж



Farbe/color	Steckerleiste/ connector female Pos. 100
rot/red	1
weiss/white	2
braun/brown	3
rosa/pink	4
schwarz/black	5
blau/blue	6
grau/grey	7
gruen/green	8

Размеры, мм

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)