SICK.COM



DATALEHTI

YM2D34-200PN4MRJA4

Ethernet-teollisuusjohdot ja -kenttäväyläjohdot
Pistoliittimet ja johdot

SICK Sensor Intelligence



PISTOLIITTIMET JA JOHDOT

YM2D34-200PN4MRJA4

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
YM2D34-200PN4MRJA4	6050685

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/Ethernet-teollisuusjohdot_ja_-kenttäväylä-johdot

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT


Liitäntätyyppi pää A	Urosliitin, M12, 4-napainen, suora, D-koodattu
Liitäntätyyppi pää B	Urosliitin, RJ45, 4-napainen, suora
Väri, pistoliittimet	Musta
Materiaali, pyälletyt mutterit	Ruostumaton teräs (V4A/1.4404)
Kiristysmomentti	0,6 Nm
Johto	20 m, 4-johtiminen, CAT5, CAT5e, PUR, halogeeniton
Materiaali, vaippa	PUR, halogeeniton
Väri, vaippa	Musta
Johdon halkaisija	6,7 mm
Johtimen poikkipinta-ala	2 x 2 x 0,34 mm²
Suojaus	Suojattu
Mitoitusjännite	≤ 60 V
Mitoitusiskujännite	1 kV
Signaalin tyyppi	Ethernet, PROFINET
Välitysominaisuudet	CAT5
Tiedonsiirtonopeus	≤ 100 Mbit/s
Käyttöalue	Kylmätaivutuksen kestävä Outdoor Öljy-/voiteluainealue Merivedenkestävä
Kotelointiluokka	IP67 (M12), IP20 (RJ45) [1]
Käyttölämpötila	
Kiinteästi asennettuna	–40 °C ... +80 °C
Pää	–25 °C ... +85 °C

[1] M12.

SERTIFIKAATIT


China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

MITTAPIIRROS



Mitat millimetreinä (mm)

MITTAPIIRROS



Mitat millimetreinä (mm)

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/6050685

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence