SICK.COM



DATABLAD

YM2D34-200PN4MRJA4

Industrial-Ethernet-kablar och -fältbusskablar
Kontaktanslutningar och kablar

SICK Sensor Intelligence



KONTAKTANSLUTNINGAR OCH KABLAR

YM2D34-200PN4MRJA4

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
YM2D34-200PN4MRJA4	6050685

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/Industrial-Ethernet-kablar_och_-fältbusskablar

TEKNISKA DATA I DETALJ

TEKNISKA DATA


Anslutningstyp A	Kontakt, M12, 4-polig, rak, D-kodad
Anslutningstyp B	Kontakt, RJ45, 4-polig, rak
Färg, kontaktanslutning	Svart
Material, räfflad mutter	Rostfritt stål (V4A/1.4404)
Åtdragningsvridmoment	0,6 Nm
Kabel	20 m, 4 ledare, CAT5, CAT5e, PUR, halogenfri
Material, mantel	PUR, halogenfri
Färg, mantel	Svart
Ledardiameter	6,7 mm
Ledartvärsnitt	2 x 2 x 0,34 mm²
Skärm	Skärmad
Specificerad spänning	≤ 60 V
Märkstötspänning	1 kV
Signaltyp	Ethernet, PROFINET
Överföringsegenskaper	CAT5
Dataöverföringshastighet	≤ 100 Mbit/s
Användningsområde	Kallböjningsbeständig Outdoor Olje-/smörjmedelsområde Saltvattenbeständig
IP-klassning	IP67 (M12), IP20 (RJ45) [1]
Driftstemperatur	
Vid fast dragning	–40 °C ... +80 °C
Huvud	–25 °C ... +85 °C

[1] M12.

CERTIFIKAT


China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

MÅTTRITNING



Mått i mm

MÅTTRITNING



Mått i mm

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/6050685

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence