SICK.COM



DATABLAD

CDB620-101

CDB
Fördelningsdosor

SICK Sensor Intelligence



FÖRDELNINGSDOSOR

CDB620-101

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
CDB620-101	1042257

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/CDB

TEKNISKA DATA I DETALJ

KÄNNETECKEN

Kompatibla produkter	CLV61x - CLV65x Lector62x RFH6xx RFU62x
Kompatibel med kloningsmodul (CMC)	Ja
Kompatibel med displaymodul (CMD)	Nej
Kompatibel med powermodul (CMP)	Nej
Kompatibel med fältbussmodul (CMF)	Nej

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Matningsspänning	10 V DC ... 30 V DC [1]
Effektförbrukning	1 W
Hölje	Polycarbonat
IP-klassning	IP65
Skyddsklass	III
Vikt	260 g
Mått (L x B x H)	124,2 mm x 113,1 mm x 53,9 mm
Scanneranslutning	15-pol. D-Sub-HD-honkontakt
Servicekontakt	9-pol. D-Sub-kontakt (intern)

[1] Versorgungsspannung des angeschlossenen Scanners + 1 V.

GRÄNSSNITT

Seriell	✓ , RS-232, RS-422, RS-485
Anmärkning	Beroende på den anslutna sensorn
CAN	✓
Anmärkning	Beroende på den anslutna sensorn
Digitala ingångar	Beroende på den anslutna sensorn

Digitala utgångar	Beroende på den anslutna sensorn
Optiska indikeringar	9 LED
Konfigurationsprogram	SOPAS ET


OMGIVNINGSDATA

Omgivningstemperatur under drift	–35 °C ... +40 °C
Lagringstemperatur	–35 °C ... +70 °C
Tillåten relativ luftfuktighet	≤ 90 %, ej kondenserande

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

MÅTTRITNING CDB620



Mått i mm

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/1042257

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence