


UHF транспондер, прямоугольный, на метал- ле, FCC

UHF-транспондер

RFID-ТРАНСПОНДЕРЫ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
UHF транспондер, прямоугольный, на металле, FCC	6060819

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/UHF-транспондер

подробные технические данные

Характеристики

Группа принадлежностей	UHF-транспондер
Описание	UHF-транспондер, FCC, пластмасса, 155 мм x 26 мм x 14,5 мм, Impinj Monza 4QT
Особенности	On Metal
Диапазон частот	UHF (860 MHz ... 960 MHz)
Несущая частота	902 MHz ... 928 MHz
Расстояние считывания	
	RFU61x 100 cm ¹⁾
	RFU62x 200 cm ¹⁾
	RFU63x/RFU65x 1.000 cm ¹⁾
Тип корпуса	Прямоугольный
Материал, корпус	Пластик
Диапазон рабочих температур	-35 °C ... +85 °C
Температура хранения	-35 °C ... +85 °C
Цвет корпуса	Серый
Тип IC	Impinj Monza 4QT
Емкость IC	128/512 Bit
Время хранения данных IC	< 50 лет
Вид монтажа	Винты, Заклепки
Размеры (Ш x В x Д)	155 mm x 14,5 mm x 26 mm
Вес	+ 31 g

¹⁾ Типичное значение; реальное значение зависит от условий окружающей среды.

Классификации

ECLASS 5.0	27280401
ECLASS 5.1.4	27280401
ECLASS 6.0	27280401
ECLASS 6.2	27280401
ECLASS 7.0	27280401
ECLASS 8.0	27280401
ECLASS 8.1	27280402
ECLASS 9.0	27280402
ECLASS 10.0	27280402

ECLASS 11.0	27280402
ECLASS 12.0	27280402
ETIM 5.0	EC002593
ETIM 6.0	EC002998
ETIM 7.0	EC002998
ETIM 8.0	EC002998
UNSPSC 16.0901	52161523

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com