

# HF-транспондер, Paper label

HF-транспондер

RFID-ТРАНСПОНДЕРЫ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
HF-транспондер, Paper label	6037763

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/HF-транспондер](http://www.sick.com/HF-транспондер)

### подробные технические данные

#### Характеристики

<b>Группа принадлежностей</b>	HF-транспондер
<b>Описание</b>	HF-транспондер, бумага, 81 мм x 49 мм, NXP ICODE SLIX
<b>Диапазон частот</b>	ВЧ (13,56 МГц)
<b>Расстояние считывания</b>	
	RFH505 2 см <sup>1)</sup>
	RFH510 6 см <sup>1)</sup>
	RFH515 6,5 см <sup>1)</sup>
	RFH620 14 см <sup>1)</sup>
	RFH630 23 см <sup>1)</sup>
<b>Тип корпуса</b>	Прямоугольный
<b>Материал, корпус</b>	Бумага
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-40 °C ... +85 °C
<b>Температура хранения</b>	-40 °C ... +85 °C
<b>Цвет корпуса</b>	Белый
<b>Тип IC</b>	NXP ICODE SLIX
<b>Время хранения данных IC</b>	< 10 лет
<b>Вид монтажа</b>	Самоклеящийся
<b>Размеры (Ш x В x Д)</b>	81 mm x 0,42 mm x 49 mm
<b>Вес</b>	+ 1 g


<sup>1)</sup> Типичное значение; реальное значение зависит от условий окружающей среды.

#### Классификации


<b>ECLASS 5.0</b>	27280401
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27280401
<b>ECLASS 6.0</b>	27280401
<b>ECLASS 6.2</b>	27280401
<b>ECLASS 7.0</b>	27280401
<b>ECLASS 8.0</b>	27280401

<b>ECLASS 8.1</b>	27280402
<b>ECLASS 9.0</b>	27280402
<b>ECLASS 10.0</b>	27280402
<b>ECLASS 11.0</b>	27280402
<b>ECLASS 12.0</b>	27280402
<b>ETIM 5.0</b>	EC002593
<b>ETIM 6.0</b>	EC002998
<b>ETIM 7.0</b>	EC002998
<b>ETIM 8.0</b>	EC002998
<b>UNSPSC 16.0901</b>	52161523


### диаграмма поля считывания RFH63x



ISO Card



## диаграмма поля считывания RFH62x



## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)