



YMHDAC-C20VAXX2Z18

Прочие разъемы и кабели

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

| тип | артикул |
|--------------------|---------|
| YMHDAC-C20VAXX2Z18 | 6033172 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Прочие_разъемы_и_кабели



подробные технические данные

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------|---|
| Вид разъема, конец А | Разъём "мама", M12, 8-контактный, прямой |
| Вид разъема, конец В | Разъем, M12, 8-контактный, прямой |
| Кабель | 2 м, 8 жил, PVC |
| Материал оболочки | PVC |
| Цвет оболочки | Оранжевый |
| Сечение провода | 0,25 mm ² |
| Экранирование | С экраном |
| Область применения | Химические продукты Ненагруженные зоны |
| Примечание | Y-соединительный кабель, штекер M12, 8-контактный/розетка M12, 8-контактная на D-Sub 15-конт., экраниров. Для Ranger E/D на напряжении и терминале I/O |

Сертификаты

| | |
|-------------------------------------|---|
| EU declaration of conformity | ✓ |
| UK declaration of conformity | ✓ |
| China RoHS | ✓ |

Классификации

| | |
|---------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27279201 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 6.0 | 27279201 |
| ECLASS 6.2 | 27279201 |
| ECLASS 7.0 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279201 |
| ECLASS 8.1 | 27279201 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ECLASS 10.0 | 27440108 |
| ECLASS 11.0 | 27440108 |
| ECLASS 12.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |
| ETIM 7.0 | EC002585 |

| | |
|-----------------------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002585 |
| UNSPSC 16.0901 | 31163032 |

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com