


SOW/BOT-GNSP402010

Safe Robotics Area Protection

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РОБОТОВ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
SOW/BOT-GNSP402010	1128764

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Safe_Robotics_Area_Protection

подробные технические данные

Характеристики

Вариант	sBot Speed
Тип продукта	Программное обеспечение
Система управления роботом	Неспецифично
Процесс остановки робота	Со снижением скорости
Перезапуск робота	Автоматически
Задачи по обеспечению безопасности	Защита опасных зон
Включая контроллер безопасности	Flexi Soft (CPU1)
Тип контроллера безопасности	Программируемый
Уровень производительности	PL d (ISO 13849-1)
Комплект поставки	Программное обеспечение необходимо приобретать отдельно только в том случае, если соответствующее аппаратное обеспечение системы безопасности уже имеется.

Функции

Аварийный останов	
В экстренных случаях заглушить	✓
Режим работы	
Выбор режимов работы (внедрён в систему управления роботом)	✓

Классификации


ECLASS 5.0	27279090
ECLASS 5.1.4	27279090
ECLASS 6.0	27279090
ECLASS 6.2	27279090
ECLASS 7.0	27279090
ECLASS 8.0	27279090
ECLASS 8.1	27279090
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27279090
ECLASS 11.0	27279090
ECLASS 12.0	27279090

ETIM 5.0	EC001449
ETIM 6.0	EC001449
ETIM 7.0	EC001449
ETIM 8.0	EC001449
UNSPSC 16.0901	32151705

Сертификаты

China RoHS	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


Габаритный чертеж FX3-CPU1, FX3-CPU2



Размеры, мм

① приблизительное соединительное пространство


Габаритный чертеж UE410-2R04, UE410-4R04



Размеры, мм

① действительно только для UE410-4R04

Габаритный чертеж FX3-XTIO, FX3-XTDI



Размеры, мм

① действительно только для FX3-XTIO

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com