



Энергоснабжение (Ruler E/S)

Блоки питания

БЛОКИ ПИТАНИЯ И СЕТВЫЕ КАБЕЛИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
Энергоснабжение (Ruler E/S)	1014242

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Блоки_питания

подробные технические данные

Характеристики

Сегмент продуктов	Блоки питания и сетевые кабели
Продукт	Блоки питания
Описание	Блок питания 24 В пост. тока, M12, 8-конт., 90 ... 264 В перем. тока, 1,14 А / 24 Вт, с двумя сетевыми кабелями (Европа и США)

Электрика

Вход AC	Входное напряжение	90 V AC ... 264 V AC
	Выход DC	
	Выходное напряжение	24 V DC
	Макс. выходной ток	≤ 1,14 А

Классификации

ECLASS 5.0	27040301
ECLASS 5.1.4	27040301
ECLASS 6.0	27242611
ECLASS 6.2	27242611
ECLASS 7.0	27040301
ECLASS 8.0	27040301
ECLASS 8.1	27040301
ECLASS 9.0	27040301
ECLASS 10.0	27040301
ECLASS 11.0	27040301
ECLASS 12.0	27040301
ETIM 5.0	EC002542
ETIM 6.0	EC002542
ETIM 7.0	EC002542
ETIM 8.0	EC002542
UNSPSC 16.0901	39121004

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com