



PL12F

Отражатели

ОТРАЖАТЕЛИ И ОПТИКА

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
PL12F	5327933

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Отражатели

подробные технические данные

Характеристики

Сегмент продуктов	Отражатели и оптика
Продукт	Отражатели
Исполнение продукта	Микропризматические отражатели
Описание	Микропризматический, привинчиваемый, подходит для лазерных датчиков
Специальные случаи применения	Подходит для лазерных фотоэлектрических датчиков, обнаружения прозрачных объектов с помощью фотоэлектрических датчиков LED
Вид крепления	Привинчиваемый
Материал	PMMA/ABS
Диапазон рабочих температур	-30 °C ... +65 °C
Размеры (Ш x В x Д)	13 mm x 33 mm

Сертификаты


RoHS manufacturer declaration	✓
--------------------------------------	---

Классификации

ECLASS 5.0	27279203
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 6.0	27279203
ECLASS 6.2	27279203
ECLASS 7.0	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 8.1	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467

ETIM 8.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111827




Габаритный чертёж



Размеры, мм

рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Отражатели

	Краткое описание	тип	артикул
Защита и обслуживание оборудования			
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Нержавеющая сталь 1.4301 (SVS 304), защитная оболочка толщиной 3 мм Материал: Нержавеющая сталь Комплект поставки: Вкл. крепежный материал Предназначено для: G6, KTM Core, KTM Prime, CSM, LUTM 	BEF-SG-G6-01	2069044
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Защитный корпус для универсального крепления Материал: Сталь, Цинк, литье под давлением Комплект поставки: Универсальное зажимное крепление (5322626), крепежный материал Предназначено для: G6 	BEF-SG-G6-02	2083233
	<ul style="list-style-type: none"> Описание: Защитный уголок для напольного монтажа Материал: Нержавеющая сталь Комплект поставки: Вкл. крепежный материал Предназначено для: W4S W8, W100, G6 	BEF-SW-W4S	2051497

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com