SICK.COM



DATALEHTI

CDB620-201

CDB
Jakajakotelot

SICK Sensor Intelligence



JAKAJAKOTELOT

CDB620-201

TILAUSTIEDOT

tyyppi	tuotenumero
CDB620-201	1042258

Muita laitemalleja ja lisävarusteita on osoitteessa www.sick.com/CDB

YKSITYISKOHTAISET TEKNISET TIEDOT

OMINAISUUDET

Tuetut tuotteet	CLV61x - CLV65x Lector62x RFH6xx RFU62x
Kloonausmoduulin (CMC) tuki	Kyllä
Näyttömoduulin (CMD) tuki	Ei
Virtamoduulin (CMP) tuki	Ei
Kenttäväylämoduulin (CMF) tuki	Ei

MEKANIIKKA/SÄHKÖLAITTEISTO

Syöttöjännite	10 V DC ... 30 V DC [1]
Tehonkulutus	1 W
Kotelo	Polycarbonat
Kotelointiluokka	IP65
Suojausluokka	III
Paino	260 g
Mitat (p x l x k)	124,2 mm x 113,1 mm x 53,9 mm
Skanneriliitäntä	15-napainen D-Sub-HD-naarasliitin
Huoltopistoke	9-napainen D-Sub-urosliitin (sisäinen)

[1] Liitetyn skannerin syöttöjännite + 1 V.

LIITÄNNÄT

Sarjamuotoinen	✓ , RS-232, RS-422, RS-485
Huomautus	Liitetystä anturista riippuen
CAN	✓
Huomautus	Liitetystä anturista riippuen
Digitaalisisäänmenot	Liitetystä anturista riippuen

Digitaaliulostulot	Liitetystä anturista riippuen
Optiset ilmaisut	9 LED
Konfigurointiohjelmisto	SOPAS ET


YMPÄRISTÖTIEDOT

Käyttöympäristön lämpötila	–35 °C ... +40 °C
Varastointilämpötila	–35 °C ... +70 °C
Sallittu suhteellinen ilmankosteus	≤ 90 %, ei kondensoiva

SERTIFIKAATIT

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
cULus certificate	✓

MITTAPIIRROS CDB620



Mitat millimetreinä (mm)

Lisätietoja sekä sopivia lisävarusteita, sovellusesimerkkejä ja latauksia, kuten CAD-mitoitusmalleja, käyttöohjeita ja ohjelmistoja, on osoitteessa www.sick.com/1042258

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

SICK on maailmanlaajuinen, johtava teknologiayritys, joka kehittää älykkäitä anturiratkaisuja ja muita integroituja ratkaisuja teolliseen automatisointiin. Teknologiamme asettavat uudet globaalit standardit ja tekevät asiakkaiden teollisista prosesseista tehokkaampia, turvallisempia ja kestävämpiä – sekä logistiikassa että tuotannossa.

SICK käyttää älykkäissä anturiratkaisuissaan alan osaamistaan ja tarjoaa lisäksi sertifioituja konsultointipalveluita. Tarjoamme täydellisen perustan skaalattaville ja räätälöidyille automatisointiratkaisuille ja luomme näin lisäarvoa koko arvoketjussa. Tiivis kumppanuutemme asiakkaidemme kanssa ei ole pelkästään lupaus: yhdessä pystymme parantamaan tuottavuutta ja laatua, suojelemaan terveyttä, varmistamaan turvallisuuden sekä turvaamaan kestävän tulevaisuuden. Empaattisuus ja luottamus ovat läsnä kaikessa, mitä teemme.

SICK on ollut tehtäväänsä omistautunut uranuurtaja jo vuodesta 1946 asti kehittäen innovatiivisia tekniikoita. SICKin globaali verkko kattaa yli 40 maata, ja siksi voimme tarjota palveluita aina lähelläsi. Yhtiön päätoimipaikka on Waldkirchissä, Saksassa, lähellä Freiburgia. Asiakkaamme hyötyvät paikallisten ja globaalien vaatimusten ymmärryksestämme, joka on räätälöityjen ratkaisujemme kulmakivi.

SICK

Sensor Intelligence