



SNL-08D12-KA35

Пассивные распределительные коробки

РАЗЪЕМЫ И КАБЕЛИ

SICK
Sensor Intelligence.



информация для заказа

тип	артикул
SNL-08D12-KA35	6032902

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/Пассивные_распределительные_коробки



подробные технические данные

Технические характеристики

Переключающий выход	PNP
Количество слотов	8
Тип подключения гнезда	M12, 5-контактный, А-кодир., разъем "мама"
Тип подключения системный разъем	Свободный конец провода
Соединительный кабель	35 м, 19-жильный, PVC
Цвет кабеля	Черный
Сечение провода	3 x 1.00 mm ² + 16 x 0.50 mm ²
Момент затяжки	
	Гнезда 0,5 Нм
Расчетное напряжение	≤ 32 V
Допустимая нагрузка по току	11 A
Категория перенапряжения	III
Тип защиты	IP67/ IP69K
Комплект поставки	С 4 защитными колпачками и 10 табличками

Сертификаты


EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

Классификации

ECLASS 5.0	27279201
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 6.0	27279201
ECLASS 6.2	27279201
ECLASS 7.0	27279201
ECLASS 8.0	27279201
ECLASS 8.1	27279201
ECLASS 9.0	27440108

ECLASS 10.0	27440108
ECLASS 11.0	27440108
ECLASS 12.0	27440108
ETIM 5.0	EC002585
ETIM 6.0	EC002585
ETIM 7.0	EC002585
ETIM 8.0	EC002585
UNSPSC 16.0901	31163032

Габаритный чертеж



ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com