



## Охлаждающий кожух TPCC Dx100

Охлаждающие устройства

ЗАЩИТА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
Охлаждающий кожух TPCC Dx100	6048328

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Охлаждающие\\_устройства](http://www.sick.com/Охлаждающие_устройства)

### подробные технические данные

#### Характеристики

<b>Сегмент продуктов</b>	Защита и обслуживание оборудования
<b>Продукт</b>	Охлаждающие устройства
<b>Описание</b>	Охлаждающий корпус, блок охлаждения Пельтье, полиамид-6. По причине нехватки места обязательно использование соединительных кабелей с предварительно подготовленными угловыми штекерами 90°.
<b>Тип защиты</b>	IP55 (горизонтальный монтаж) / IP54 (вертикальный монтаж)
<b>Рабочее напряжение</b>	24 V DC ... 30 V DC
<b>Потребление тока</b>	При 24 В DC 11 А <sup>1)</sup>
<b>Диапазон рабочих температур</b>	-40 °C ... +75 °C
<b>Температура хранения</b>	-40 °C ... +50 °C
<b>Вес</b>	+ 7,5 kg

<sup>1)</sup> Пусковой ток макс. 15 А при 24 В DC.

#### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	27279202
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 6.0</b>	27279202
<b>ECLASS 6.2</b>	27279202
<b>ECLASS 7.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.1</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002615
<b>ETIM 6.0</b>	EC002615
<b>ETIM 7.0</b>	EC002615
<b>ETIM 8.0</b>	EC002615

UNSPSC 16.0901

32131001

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)