


# ICI890-33010

Подсветки

ОТРАЖАТЕЛИ И ОПТИКА

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
IC890-33010	1098821

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Подсветки](http://www.sick.com/Подсветки)



### подробные технические данные

#### Характеристики

<b>Сегмент продуктов</b>	Отражатели и оптика
<b>Продукт</b>	Подсветки
<b>Исполнение продукта</b>	LED
<b>Область применения</b>	Внутри помещений
<b>Описание</b>	Подсветка для ICD89x, длина 1150 мм
<b>Источник света</b>	Видимый белый свет, 400 нм ... 750 нм
<b>Класс светодиода</b>	Группа риска 2
<b>Потребляемая мощность</b>	≤ 5 W
<b>Напряжение питания</b>	24 V DC, ± 20 % <sup>1)</sup>
<b>Соединения</b>	M12
<b>Диапазон рабочих температур</b>	0 °C ... +50 °C
<b>Температура хранения</b>	-20 °C ... +70 °C
<b>Допустимая относительная влажность воздуха</b>	95 %, без образования конденсата
<b>Условия окружающей среды</b>	Степень загрязнения 2 (EN 61010-1)
<b>Рабочая высота (над уровнем моря)</b>	< 2.000 m
<b>Вес</b>	20,5 kg

<sup>1)</sup> ES1 согласно EN62368-1 или SELV согласно EN 60950-1 (каждый в соответствии с действующим стандартом).

#### Сертификаты

<b>EU declaration of conformity</b>	✓
<b>UK declaration of conformity</b>	✓
<b>ACMA declaration of conformity</b>	✓
<b>China RoHS</b>	✓

#### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	27110635
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27110635
<b>ECLASS 6.0</b>	27110635
<b>ECLASS 6.2</b>	27110635
<b>ECLASS 7.0</b>	27110635

<b>ECLASS 8.0</b>	27110635
<b>ECLASS 8.1</b>	27110635
<b>ECLASS 9.0</b>	27110635
<b>ECLASS 10.0</b>	27110635
<b>ECLASS 11.0</b>	27110635
<b>ECLASS 12.0</b>	27110635
<b>ETIM 5.0</b>	EC000996
<b>ETIM 6.0</b>	EC000996
<b>ETIM 7.0</b>	EC000996
<b>ETIM 8.0</b>	EC000996
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39101628

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)