SICK.COM



技術資料

NANSX-AAABZZZZ1

系統插頭nanoScan3
系統插頭與擴充模組

SICK Sensor Intelligence



圖示僅供參考

系統插頭與擴充模組

NANSX-AAABZZZZ1

訂購資訊

型號	貨號
NANSX-AAABZZZZ1	2105106

更多裝置規格與配件請參閱： www.sick.com/系統插頭nanoScan3

詳細技術資料


特徵

特殊規格	整合式配置儲存器

證書

EU declaration of conformity	✓
UK-Type-Examination approval	✓
cULus certificate	✓
China GB certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓

引線分配 最大供電電流



引脚	名稱	描述
1	+24 V DC	電源電壓 +24 V DC
2	OSSD 1.A	OSSD對1，OSSD A
3	0 V DC	電源電壓 0 V DC
4	OSSD 1.B	OSSD對1，OSSD B
5	Uni-I/O 01	通用型I/O 1，可配置
6	Uni-I/O 02	通用型I/O 2，可配置
7	Uni-I/O 03	通用型I/O 3，可配置
8	FE	功能接地/屏蔽
螺紋	FE	功能接地/屏蔽
	詳細資訊參見操作說明	

關於合適配件、應用範例及下載內容（如CAD尺寸模型、操作說明、軟體等）的其他資訊請參閱:
www.sick.com/2105106

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK企業情況總纜

SICK是世界領先的專業為工業自動化提供智慧型感測器解決方案與一體化解決方案的技術企業。我們的技術為全球樹立了標準，令您在物流與生產領域的工業流程更高效、更安全、更具永續性。

SICK將感測器智慧與對行業的深刻理解及獲得認證的顧問服務有機結合。我們提供了打造可擴充的客製化自動化解決方案的理想基礎，並為整條價值創造鏈帶來附加價值。我們與客戶建立了密切的合作夥伴關係，這不止是一項承諾：我們還將攜手改進生產效率，提高品質，保護人員健康與安全，並保障未來的永續發展。這一切都建立在相互理解、相互信任的基礎上。

自1946年創辦開始，SICK始終懷有對技術的熱愛，發揚先驅精神，積極研發一系列創新技術。SICK在全球大約40個國家與地區構建起了網路，以此開展跨國經營，並始終伴您左右。企業總部位於德國弗萊堡附近的瓦爾德基爾希。我們將對本地及全球化要求的認識轉化為客製化解決方案，令客戶大為受益。

SICK
Sensor Intelligence