
Produktdatablad




HISIC450-N250

HISIC450

OVERHEIGHT DETECTORS

SICK
Sensor Intelligence.



Bestillingsoplysninger

Type	Varenr.
HISIC450-N250	1041349

Vores regionale salgsorganisation hjælper gerne med at vælge den egnede enhedskonfiguration.

Andre instrumentudførelser og tilbehør ➜ www.sick.com/HISIC450

Oversigt over tekniske data

Tekniske data

Beskrivelse	Overheight detectors med opvarmet frontrude
Målestørrelser	Overhøjde
Måleprincipper	Dobbelt lysbom
Målestilængde	≤ 100 m Ved måling udendørs
Indstillingstid (t_{90})	≤ 500 µs
Omgivelsestemperatur	–25 °C ... +55 °C
Elektrisk sikkerhed	CE
Tæthedsgrad/kapsling	IP67
Transistorudgange	1 NPN-udgang: 200 mA Kortslutningssikker
Dimensioner (l x h x b)	60 mm x 126 mm x 105 mm
Energiforsyning	
Spænding	10 V DC ... 60 V DC, ± 10 % Tilslutninger polvendingssikre
Strømforbrug	≤ 250 mA
Indbyggede komponenter	2 x sendere 2 x modtager 4 x kugleledholder, materiale rustfrit stål 1.4581 4 x vejrbeskyttelseskappe, materiale rustfrit stål 1.4571, pulverlakeret


Klassifikationer

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902
ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902

ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

Måltegning (Dimensioner i mm)

Sender-/modtagerenhed HISIC450



OVERBLIK OVER SICK

SICKer en af verdens førende producenter af intelligente sensorer og sensorløsninger til industrielle applikationer. En enestående vifte af produkter og serviceydelser skaber det perfekte grundlag for sikker og effektiv styring af processer, til beskyttelse af mennesker mod uheld og forebyggelse af miljøskader.

Vi har stor erfaring på mange områder og kender de tilhørende processer og krav. Med vore intelligente sensorer kan vi derfor levere præcis det, som vore kunder ønsker. Systemløsninger testes og optimeres med henblik på kundespecifikke ønsker i applikationscentre i Europa, Asien og Nordamerika. Alt i alt gør det os til en pålidelig leverandør og udviklingspartner.

Vort sortiment kompletteres af omfattende serviceydelser: SICK LifeTime Services supporterer under hele maskinens levetidscyklus og sørger for sikkerhed og produktivitet.

Det er, hvad vi mener med “Sensor Intelligence”.

TÆT PÅ I HELE VERDEN:

Kontaktpersoner og afdelinger ➜ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.