



LISP16900

LBS/LIS

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ДАТЧИКИ

SICK
Sensor Intelligence.



Изображения могут отличаться от оригинала

информация для заказа

| тип | артикул |
|-----------|---------|
| LISP16900 | 7020043 |

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/LBS_LIS

подробные технические данные

Характеристики

| | |
|--|-----------------------------|
| Тип устройства | Оптоволоконный кабель |
| Принцип действия | Система на пересечение луча |
| Совместимые оптоволоконные усилители | WLL260 |
| Длина оптоволоконного кабеля | 900 mm |
| Материал, волокно | Стекловолокно |
| Материал оболочки | Нержавеющая сталь |
| Минимальный радиус изгиба концевой гильзы | 12 mm |

Механика/электроника

| | |
|---|--------------------|
| Вес | 9 g |
| Радиус изгиба, оптоволоконный кабель | 19 mm |
| Радиус изгиба, концевая гильза | 12 mm |
| Диапазон температур при работе | -58 °C ... +315 °C |


Классификации

| | |
|---------------------|----------|
| ECLASS 5.0 | 27270905 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 6.0 | 27270905 |
| ECLASS 6.2 | 27270905 |
| ECLASS 7.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 8.1 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27270905 |
| ECLASS 12.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |

UNSPSC 16.0901

39121528

Габаритный чертеж LISP16900, LBSP16900



Размеры, мм

ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com