



CDM490-0103

CDM

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
CDM490-0103	1026264

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/CDM](http://www.sick.com/CDM)

Изображения могут отличаться от оригинала



### подробные технические данные

#### Характеристики

<b>Краткое описание</b>	Комплект: соединительный модуль для одного датчика, разъемы Host и AUX на передней панели, источник питания CMP490, сетевой кабель американского стандарта
<b>Поддерживаемые изделия</b>	CLV69x LMS400
<b>Поддержка модуля имитации (СМС)</b>	Да
<b>Поддержка модуля дисплея (СМД)</b>	Нет
<b>Поддержка модуля питания (СМР)</b>	Да
<b>Поддержка модуля промышленной сети (СМФ)</b>	Нет

#### Механика/электроника

<b>Потребляемая мощность</b>	Потребляемая мощность датчика + 0,5 Вт
<b>Корпус</b>	Polycarbonat
<b>Тип защиты</b>	IP65 <sup>1)</sup>
<b>Класс защиты</b>	III
<b>Вес</b>	870 g
<b>Размеры (Д x Ш x В)</b>	192 mm x 167 mm x 70 mm
<b>Подключение сканера</b>	15-конт. гнездовой разъем D-Sub-HD, 15-контактный штекер D-Sub-HD
<b>Сервисный разъем</b>	9-конт. штекер D-Sub (внутренний)

<sup>1)</sup> При использовании стандартного соединительного кабеля сканера SICK.

#### Интерфейсы

<b>Последовательный</b>	✓ , RS-232, RS-422, RS-485
Примечание	В зависимости от подключенного датчика
<b>CAN</b>	
Примечание	В зависимости от подключенного датчика
<b>Цифровые входы</b>	В зависимости от подключенного датчика
<b>Цифровые выходы</b>	В зависимости от подключенного датчика
<b>Оптическая индикация</b>	11 LED

Конфигурационное ПО	SOPAS ET
---------------------	----------

#### Данные окружающей среды

Диапазон рабочих температур	-35 °C ... +40 °C
Температура хранения	-20 °C ... +70 °C
Допустимая относительная влажность воздуха	< 90 %, без образования конденсата

#### Сертификаты


EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
4Dpro	✓


#### Классификации

ECLASS 5.0	27242208
ECLASS 5.1.4	27242608
ECLASS 6.0	27242608
ECLASS 6.2	27242608
ECLASS 7.0	27242608
ECLASS 8.0	27242608
ECLASS 8.1	27242608
ECLASS 9.0	27242608
ECLASS 10.0	27242608
ECLASS 11.0	27242608
ECLASS 12.0	27242608
ETIM 5.0	EC001604
ETIM 6.0	EC001604
ETIM 7.0	EC001604
ETIM 8.0	EC001604
UNSPSC 16.0901	32151705

#### рекомендуемые аксессуары

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/CDM](http://www.sick.com/CDM)

	Краткое описание	тип	артикул
разъемы и кабели			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Вид разъема, конец А: Разъем "мама", D-Sub, 9-контактный, прямой</li> <li>• Вид разъема, конец В: Разъем "мама", D-Sub, 9-контактный, прямой</li> <li>• Тип сигнала: Последовательный</li> <li>• Кабель: 3 м</li> <li>• Описание: Последовательный, без экрана</li> <li>• Примечание: Для соединения с ПК</li> </ul>	YFHDA9-030XXXFHDA9	2103279

	Краткое описание	тип	артикул
Интеграционные модули и адаптеры			
	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Описание:</b> Внешний блок памяти параметров для интеграции в CDB620/CDB650/CDM42x</li></ul>	CMC600-101	1042259

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)