



## BEF-MK-NCV50-W49G6

Крепления

СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
BEF-MK-NCV50-W49G6	2117457

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Крепления](http://www.sick.com/Крепления)

### подробные технические данные


#### Характеристики

<b>Группа принадлежностей</b>	Система крепления
<b>Серия принадлежностей</b>	Крепления
<b>Описание</b>	Уголок для монтажа фотоэлектрических датчиков диффузионного типа SICK, W4, W9, G6 на NCV50. С помощью BEF-MK-NCV50-W49G6 фотоэлектрические датчики диффузионного типа SICK серий W4, W9, G6 можно установить на NCV50. Это улучшает распознавание кромок материала и обеспечивает более точное измерение длины. Положение точки сканирования в направлении движения задано монтажным положением, положение в направлении «у» регулируется с помощью продольных отверстий на уголке.
<b>Предназначено для</b>	NCV50, W4, W9, G6
<b>Комплект поставки</b>	Вспомогательное приспособление для юстировки, винты для крепления фотоэлектрического датчика
<b>Единица упаковки</b>	1 шт.
<b>Вид крепления</b>	Крепления

#### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	27279202
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279202
<b>ECLASS 6.0</b>	27279202
<b>ECLASS 6.2</b>	27279202
<b>ECLASS 7.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.0</b>	27279202
<b>ECLASS 8.1</b>	27279202
<b>ECLASS 9.0</b>	27273701
<b>ECLASS 10.0</b>	27273701
<b>ECLASS 11.0</b>	27273701
<b>ECLASS 12.0</b>	27273701
<b>ETIM 5.0</b>	EC002615
<b>ETIM 6.0</b>	EC002615
<b>ETIM 7.0</b>	EC002615
<b>ETIM 8.0</b>	EC002615
<b>UNSPSC 16.0901</b>	32131023

## Габаритный чертеж



Размеры, мм

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)