SICK.COM



DATASHEET

SBL-04D12-KC05

Passieve verdeelboxes
Stekkers en kabels

SICK Sensor Intelligence



STEKKERS EN KABELS

SBL-04D12-KC05

BESTELINFORMATIE

Type	Artikelnr.
SBL-04D12-KC05	6028394

Verdere apparaatvarianten en accessoires op www.sick.com/Passieve_verdeelboxes

CE

GEDETAILLEERDE TECHNISCHE SPECIFICATIES

TECHNISCHE GEGEVENS

Schakeloutput	PNP
Aantal slots	4
Aansluittype slots	M12, 5-pins, A-gecodeerd, Contactdoos
Aansluittype stam	Open kabeluiteinde
Aansluitkabel	5 m, 11-draads, PUR, halogeenvrij
Kabeldiameter	11,6 mm
Kabelkleur	Zwart
Kabeldoorsnede	3 x 1.00 mm² + 8 x 0.50 mm²
Verplaatsingssnelheid	3,33 m/s
Acceleratie	≤ 5 m/s²
Aanhaalmoment	
Slots	0,5 Nm
Nominale spanning	≤ 30 V
Stroombelastbaarheid	≤ 11 A
Overspanningscategorie	III
Bedrijfstemperatuur	
In bewogen toestand	–25 °C ... +80 °C
Bij starre bedrading	–50 °C ... +80 °C
Gebruik met sleepkettingen	–25 °C ... +60 °C
Isolatieklasse	IP67 [1]
Leveringsomvang	Met 2 veiligheidskappen en 10 tekstplaatjes


[1] Alleen in geschroefde toestand met bijpassend contrastuk.


CERTIFICATEN

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

MAATTEKENING





1 = brn (L+)
3 = blu (M)
5 = grn/yel (PE)
2 = [1] gra/pnk
[2] red/blu
[3] wht/grn
[4] brn/grn

4 = [1] wht
[2] grn
[3] yel
[4] gra

Afmetingen in mm (inch)

Meer informatie en geschikte accessoires, toepassingsvoorbeelden en downloads zoals CAD-maatmodellen, gebruiksaanwijzingen en software vindt u onder www.sick.com/6028394

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK IN ÉÉN OOGOPSLAG

SICK is een wereldwijd toonaangevende technologieonderneming voor intelligente sensoroplossingen en geïntegreerde oplossingen in de industriële automatisering. Onze technologieën stellen wereldwijd nieuwe normen en maken uw industriële processen efficiënter, veiliger en duurzamer – zowel in de logistiek als in de productie.

SICK combineert sensorintelligentie met branche-inzicht en gecertificeerde adviesdiensten. Wij bieden u de ideale basis voor schaalbare en op maat gesneden automatiseringsoplossingen en bieden u een toegevoegde waarde over de hele waardescheppingsketen. Onze nauwe samenwerking met onze klanten is meer dan alleen een belofte: samen verbeteren we de productiviteit, verhogen we de kwaliteit, beschermen we de gezondheid en veiligheid en zorgen we voor een duurzame toekomst. Met empathie en vertrouwen.

Met passie en een pioniersgeest ontwikkelt SICK al sinds 1946 innovatieve technologieën. Dankzij een wereldwijd netwerk in ca. 40 landen biedt SICK wereldwijde dekking en is ook altijd aanwezig bij u in de buurt. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Waldkirch in de buurt van Freiburg in Duitsland. Onze klanten doen hun voordeel met ons inzicht in lokale en wereldwijde eisen en behoeften, die wij vertalen naar oplossingen op maat.

SICK
Sensor Intelligence