SICK.COM



DATABLAD

SBL-04D12-KC05

Passiva fördelarlådor
Kontaktanslutningar och kablar

SICK Sensor Intelligence



KONTAKTANSLUTNINGAR OCH KABLAR

SBL-04D12-KC05

BESTÄLLNINGSINFORMATION

typ	artikel nr
SBL-04D12-KC05	6028394

Fler enhetsutföranden och tillbehör på www.sick.com/Passiva_fördelarlådor

TEKNISKA DATA I DETALJ

TEKNISKA DATA

Kopplingsutgång	PNP
Antal insticksplatser	4
Anslutningstyp insticksplatser	M12, 5-polig, A-kodad, honkontakt
Anslutningstyp stamanslutning	Öppen ledningsände
Anslutningskabel	5 m, 11 ledare, PUR, halogenfri
Ledardiameter	11,6 mm
Kabelfärg	Svart
Ledartvärsnitt	3 x 1.00 mm² + 8 x 0.50 mm²
Förflyttningshastighet	3,33 m/s
Acceleration	≤ 5 m/s²
Åtdragningsvridmoment	
Insticksplatser	0,5 Nm
Specificerad spänning	≤ 30 V
Strömbelastningsförmåga	≤ 11 A
Överspänningskategori	III
Driftstemperatur	
I rörligt tillstånd	–25 °C ... +80 °C
Vid fast dragning	–50 °C ... +80 °C
Drift med kabelpaket	–25 °C ... +60 °C
IP-klassning	IP67 [1]
Leveransomfattning	Med 2 skyddslock och 10 märkskyltar


[1] Endast i skruvat tillstånd med motsvarande motstycke.

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity	✓
China RoHS	✓

China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓

MÅTTRITNING



1 = brn (L+)
3 = blu (M)
5 = grn/yel (PE)
2 = [1] gra/pnk
[2] red/blu
[3] wht/grn
[4] brn/grn

4 = [1] wht
[2] grn
[3] yel
[4] gra

Mått i mm

Mer information och lämpliga tillbehör, tillämpningsexempel och nedladdningar som CAD-måttmodeller, bruksanvisningar och programvara, finns på www.sick.com/6028394

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK
ÖVERSIKT

SICK är ett världsledande teknikföretag som skapar intelligenta sensorlösningar och integrerade lösningar inom industriell automatisering. Vår teknik sätter nya globala standarder och gör dina industriella processer effektivare, säkrare och hållbarare – både vad gäller logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens och certifierade rådgivningstjänster. Vi erbjuder den perfekta grunden för skalbara och skräddarsydda automatiseringslösningar och skapar mervärde längs hela värdekedjan. Vårt nära partnerskap mer våra kunder är mer än bara ett löfte: Tillsammans förbättrar vi produktiviteten, ökar kvaliteten, skyddar hälsan och säkerheten och gör framtiden mer hållbar. Allt detta med empati och förtroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glöd och en pionjäranda. Tack vare ett globalt nätverk i ca 40 länder är SICK närvarande över hela världen och finns alltid i din närhet. Företagets huvudsäte är i Waldkirch i närheten av Freiburg i Tyskland. Våra kunder drar nytta av vår förståelse för både lokala och globala krav som vi omsätter i skräddarsydda lösningar.

SICK
Sensor Intelligence