
Scheda prodotto




HISIC450-P250

HISIC450

RILEVATORI DI SUPERAMENTO DELL'ALTEZZA

SICK
Sensor Intelligence.



Informazioni per l'ordine

Tipo	Cod. art.
HISIC450-P250	1041348

Nella scelta della configurazione più adeguata, sarete supportati dalla nostra organizzazione commerciale regionale.

Ulteriori esecuzioni degli apparecchi e accessori → www.sick.com/HISIC450

Dati tecnici in dettaglio

Dati tecnici

Descrizione	Rilevatori di superamento dell'altezza con frontalino riscaldato
Grandezze di misura	Superamento dell'altezza
Principi di misura	Barriera fotoelettrica di sicurezza doppia
Lunghezza percorso di misura	≤ 100 m Nella misura in ambiente esterno
Tempo di assestamento (t_{90})	≤ 500 µs
Temperatura ambiente	–25 °C ... +55 °C
Sicurezza elettrica	CE
Grado di protezione	IP67
Uscite digitali	1 Uscita PNP: 200 mA Con protezione da cortocircuito
Dimensioni (L x H x P)	60 mm x 126 mm x 105 mm
Alimentazione	
Tensione	10 V DC ... 60 V DC, ± 10 % Collegamenti contro l'inversione della polarità
Consumo di corrente	≤ 250 mA
Componenti integrate	2 x emettitore 2 x ricevitore 4 x supporto con giunto sferico, materiale acciaio inox 1.4581 4 x calotta di protezione dalle intemperie, materiale acciaio inox 1.4571, verniciatura a polveri


Classificazioni

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902
ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902

ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

Disegno quotato (Quote in mm)

Unità di emissione e ricevimento HISIC450



SICK IN BREVE

SICK è una delle principali aziende produttrici di sensori e soluzioni per l'automazione industriale. Una gamma di prodotti e di servizi unica costituisce la base perfetta per il controllo affidabile ed efficiente dei processi per proteggere le persone da incidenti e per la prevenzione dei danni ambientali.

Abbiamo una vasta esperienza in svariati settori e ne conosciamo i processi e i requisiti. In questo modo con sensori intelligenti siamo in grado di fornire ai nostri clienti esattamente ciò di cui hanno bisogno. Nei centri applicativi in Europa, Asia e Nord America le soluzioni di sistema sono testate su misura e ottimizzate. Tutto questo ci rende dei fornitori e partner di sviluppo affidabili.

A completamento della nostra offerta, proponiamo servizi globali: i SICK LifeTime Services garantiscono la sicurezza e la produttività durante l'intero ciclo di vita della macchina.

Questo per noi è “Sensor Intelligence”.

VICINO A VOI NEL MONDO:

Referenti e altre sedi → www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.