



# MBR-065-KLB

Магнитные ленты

МАГНИТЫ

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### информация для заказа

тип	артикул
MBR-065-KLB	6079316

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → [www.sick.com/Магнитные\\_ленты](http://www.sick.com/Магнитные_ленты)

### подробные технические данные

#### Характеристики

<b>Сегмент продуктов</b>	Магниты
<b>Продукт</b>	Магнитные ленты
<b>Описание</b>	Внутренний диаметр кольца магнитной ленты: 65 мм, внешний диаметр кольца магнитной ленты: 81 мм, ширина кольца магнитной ленты: 10 мм, вес: ≤ 0,58 кг, материал магнитной ленты: 17410 магнитотвердый феррит 9/28 P, материал несущего кольца: алюминий, длина периода: 2 мм, диапазон рабочих температур: -30 °C ... 100 °C, диапазон температур хранения: -30 °C ... 100 °C, температурный коэффициент: (11 ± 1) мкм/К/м
<b>Материал</b>	17410 твердый феррит 9/28 P
<b>Температурная стойкость от... до</b>	-30 °C +100 °C

#### Классификации

<b>ECLASS 5.0</b>	27279209
<b>ECLASS 5.1.4</b>	27279209
<b>ECLASS 6.0</b>	27279209
<b>ECLASS 6.2</b>	27279209
<b>ECLASS 7.0</b>	27279209
<b>ECLASS 8.0</b>	27279209
<b>ECLASS 8.1</b>	27279209
<b>ECLASS 9.0</b>	27272492
<b>ECLASS 10.0</b>	27272492
<b>ECLASS 11.0</b>	27272492
<b>ECLASS 12.0</b>	27274392
<b>ETIM 5.0</b>	EC002594
<b>ETIM 6.0</b>	EC002594
<b>ETIM 7.0</b>	EC002594
<b>ETIM 8.0</b>	EC002594
<b>UNSPSC 16.0901</b>	39122245

## ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

**Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».**

## РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → [www.sick.com](http://www.sick.com)