
Produktdatablad




HISIC450-P250

HISIC450

HÖJDDETEKTORER

SICK
Sensor Intelligence.



Beställningsinformation

Typ	Artikel nr
HISIC450-P250	1041348

Våra regionala försäljare hjälper dig gärna vid valet av lämplig enhetskonfiguration.

Ytterligare enhetsutföranden och tillbehör ➔ www.sick.com/HISIC450

Tekniska data i detalj

Tekniska data

Beskrivning	Höjddetektorer med uppvärmt frontglas
Mätstorheter	Överhöjd
Mätprinciper	Dubbel fotocell
Mätsträcka	≤ 100 m Vid mätning utomhus
Inställningstid (t_{90})	≤ 500 µs
Omgivningstemperatur	–25 °C ... +55 °C
Elsäkerhet	CE
IP-klassning	IP67
Digitala utgångar	1 PNP-utgång: 200 mA Kortslutningssäker
Dimensioner (B x H x D)	60 mm x 126 mm x 105 mm
Energiförsörjning	
Spänning	10 V DC ... 60 V DC, ± 10 % Polskyddade anslutningar
Strömförbrukning	≤ 250 mA
Monterade komponenter	2 x sändare 2 x mottagare 4 x kulledshållare, rostfritt material 1.4581 4 x väderskyddskåpor, rostfritt material 1.4571, pulverlackade


Klassificeringar

ECLASS 5.0	27270902
ECLASS 5.1.4	27270902
ECLASS 6.0	27270902
ECLASS 6.2	27270902
ECLASS 7.0	27270902

ECLASS 8.0	27270902
ECLASS 8.1	27270902
ECLASS 9.0	27270902
ECLASS 10.0	27270902
ECLASS 11.0	27270902
ETIM 5.0	EC002717
ETIM 6.0	EC002717
ETIM 7.0	EC002717
ETIM 8.0	EC002717
UNSPSC 16.0901	46171620

Måttritning (Mått i mm)

Sändar/mottagarenhet HISIC450



SICK I ÖVERSIKT

SICK är en av de ledande tillverkarna av intelligenta sensorer och sensorlösningar för industriella användningar. Ett unikt program med produkter och tjänster skapar den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

Vi har omfattande erfarenhet inom många branscher och känner till dina processer och krav. Därmed kan vi leverera intelligenta sensorer, perfekt anpassade till kundens behov. Kundanpassade systemlösningar testas och optimeras vid applikationscentren i Europa, Asien och Nordamerika. Detta gör oss till en pålitlig leverantör och utvecklingspartner.

Omfattande tjänster avrundar vår program: SICK LifeTime Services stöder dig under maskinens kompletta livstid och ger både säkerhet och produktivitet.

Det betyder “Sensor Intelligence.”

GLOBALT NÄRA DIG:

Kontaktpersoner och flera orter ➔ www.sick.com

SICK
Sensor Intelligence.