SICK.COM



DATABLAD

SID160 Pro

SID
Displays

SICK Sensor Intelligence



DISPLAYS

SID160 Pro

BESTILLINGSOPLYSNINGER

type	varenr.
SID160 Pro	1125534

Andre modeller og tilbehør på www.sick.com/SID

OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Understøttede produkter	Enheder med integreret webserver Lector-serie InspectorP-serie SICK Analytics Solutions SICK AppEngine Field Analytics
Produktkategori	Programmerbare enheder
Processor	Intel® Pentium® Gold-Processor G5400T
Arbejdshukommelse	16 GB RAM
Yderligere funktioner	Watch Dog Timer Intel® integrated Gfx graphic engine

MEKANIK/ELEKTRICITET

Display	
Størrelse	15,6 ″
Opløsning	1.366 px x 768 px
Helderheid	Typ. 400 cd/m²
Gezichtshoek	85° (højre) 85° (venstre) 50° (ovenfor) 80° (nedenfor)
Touchdisplay	Projekteret-kapacitiv multi-touch LCD
Hus	
Forrude	ITO-glas, kemisk forstærket, 2,4± 0,2 mm
Ramme	Aluminium
Forsyningsspænding	24 V DC
Effektforbrug	60 W
Kapslingsklasse	Forside: IP65
Vægt	8.500 g
Dimensioner (l x h x b)	396,8 mm x 247,1 mm x 53 mm
Fastgørelsesmåde	VESA-montage, Montage af frontindstik, Vægmontage (separat tilbehør nødvendigt)

MTBF	104.277 h

GRÆNSEFLADER

Ethernet	✓ (2) , RS-232, RS-422, RS-485
Bemærkning	RJ-45
Transmissionshastighed	1.000 Mbit/s ... 5 Gbit/s, GigE
USB	✓ (4)
Bemærkning	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
Transmissionshastighed	≥ 480 Mbit/s
Seriel	✓
Hukommelseskort	1 x M.2 key E slot 1 x full-size mini-card slot

OMGIVELSESDATA

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)	EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61000-6-2:2005+AC:2005
Omgivelsestemperatur, drift	0 °C ... +50 °C
Omgivelsestemperatur, lager	–15 °C ... +65 °C
Tilladt relativ luftfugtighed	20 ... 90 % RH

GENERELLE HENVISNINGER

Indeholdt i levering	SID160 Pro 256 GB SSD-harddisk Phoenix-Connector Kit til montage af frontindstik
Henvisning	Ikke fri for substanser, der hindrer lakkens fugtegenskaber.
Driftssystem	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC

Yderligere informationer samt passende tilbehør, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimensionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes på www.sick.com/1125534

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

OVERBLIK OVER SICK

SICK er en af verdens førende teknologivirksomheder inden for intelligente sensorløsninger og integrerede løsninger til industriel automatisering. Vores teknologier sætter globale standarder og gør dine industrielle processer mere effektive, sikre og bæredygtige – både inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede rågivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og tilpassede automatiseringsløsninger og skaber merværdi gennem hele værdikæden. Vores tætte samarbejde med kunderne er mere end blot et løfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, øger kvaliteten, beskytter sundhed og sikkerhed og sikrer en bæredygtig fremtid. Alt med empati og tillid.

Med passion og pionerånd har SICK udviklet innovative teknologier siden 1946. Takket være et globalt netværk i omkring 40 lande er SICK til stede over hele verden og altid tæt på dig. Virksomhedens hovedkontor ligger i Waldkirch i nærheden af Freiburg, Tyskland. Vores kunder drager fordel af vores indsigt i både lokale og globale krav, som vi omsætter til tilpassede løsninger.

SICK
Sensor Intelligence