SICK.COM



DATOVÝ LIST

SID160 Pro

SID
Displeje

SICK Sensor Intelligence



DISPLEJE

SID160 Pro

OBJEDNACÍ INFORMACE

Typ	Výrobek č.
SID160 Pro	1125534

Další provedení přístroje a příslušenství na adrese www.sick.com/SID

TECHNICKÁ DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Podporované výrobky	Přístroje s integrovaným webovým serverem Řada Lector Řada InspectorP SICK Analytics Solutions SICK AppEngine Field Analytics
Kategorie produktů	Programovatelné přístroje
Procesor	Intel® Pentium® Gold-Processor G5400T
Pracovní paměť	16 GB RAM
Další funkce	Watch Dog Timer Intel® integrated Gfx graphic engine

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Displej	
Velikost	15,6 ″
Rozlišení	1.366 px x 768 px
Jas	Typ. 400 cd/m²
Zorný úhel	85° (vpravo) 85° (vlevo) 50° (nahoře) 80° (dole)
Dotykový displej	Kapacitní multidotykový displej LCD
Pouzdro	
Čelní sklo	ITO sklo, chemicky zesílené, 2,4 ± 0,2 mm
Rám	Hliník
Napájecí napětí	24 V DC
Příkon	60 W
Krytí	Přední strana: IP65
Hmotnost	8.500 g
Rozměry (Š x V x H)	396,8 mm x 247,1 mm x 53 mm
Způsob upevnění	Montáž VESA, zásuvná montáž vpředu, montáž na stěnu (je nutné samostatné příslušenství)

MTBF	104.277 h

ROZHRANÍ

Ethernet	✓ (2) , RS-232, RS-422, RS-485
Poznámka	RJ-45
Datová přenosová rychlost	1.000 Mbit/s ... 5 Gbit/s, GigE
USB	✓ (4)
Poznámka	2× USB 3.0, 2× USB 2.0
Datová přenosová rychlost	≥ 480 Mbit/s
Sériový	✓
Paměťová karta	1× M.2 Key E slot 1× Full-size Mini-card slot

ÚDAJE O PROSTŘEDÍ

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-6-4:2007+A1:2011 EN 61000-6-2:2005+AC:2005
Teplota okolí provoz	0 °C ... +50 °C
Teplota okolního prostředí skladu	–15 °C ... +65 °C
Přípustná relativní vlhkost vzduchu	20 ... 90 % RH

VŠEOBECNÉ POKYNY

Obsah dodávky	SID160 Pro Pevný disk SSD 256 GB Phoenix-Connector Sada pro zásuvnou montáž vpředu
Upozornění	Obsahuje substance, narušující lakem smáčené povrchy.
Operační systém	Windows® 10 IoT Enterprise LTSC

Další informace, vhodné příslušenství, příklady použití a soubory ke stažení, jako jsou rozměrové modely CAD, provozní návody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1125534

SICK AG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

PŘEHLED SPOLEČNOSTI SICK

Společnost SICK je přední technologickou firmou poskytující inteligentní senzorová a integrovaná řešení pro průmyslovou automatizaci. Naše technologie nastavují globální standardy – vaše průmyslové procesy díky nim budou jak v logistice, tak ve výrobě účinnější, bezpečnější a udržitelnější.

Společnost SICK propojuje inteligentní senzoriku s porozuměním odvětví a certifikovaným poradenstvím. Poskytujeme ideální základ pro škálovatelná automatizační řešení na míru a vytváříme přidanou hodnotu napříč celým hodnotovým řetězcem. Naše úzké partnerství se zákazníky je víc než jen slib: společně udržitelně zvyšujeme produktivitu a kvalitu, chráníme zdraví a bezpečnost a zajišťujeme budoucnost. Vše s empatií a na bázi důvěry.

S vášní a průkopnickým duchem vyvíjí společnost SICK od roku 1946 inovativní technologie. Díky globální síti přibližně ve 40 zemích působí společnost SICK po celém světě a nachází se vždy ve vaší blízkosti. Hlavní sídlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Německu. Naší zákazníci profitují z našeho porozumění lokálním i globálním požadavkům, které převádíme v individuálně přizpůsobená řešení.

SICK
Sensor Intelligence